

Dźwignie zaciskowe DIN 99

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna A2.

Wersja:

Stal polerowana.

Stal nierdzewna 1.4301 piaskowana.


Wskazówka:

Stałe połączenie rękojeści z elementem współpracującym korzystniej jest wykonać za pomocą sklejania niż za pomocą kołkowania.


Wskazówka dotycząca planu:

Forma L: z otworem

Forma N: z gwintem wewnętrznym



Rysunki



Przegląd artykułów

Dźwignie zaciskowe DIN 99

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	X	A=Długość rękojeści	B1	B2	D1	D2 kulka	H	L2
K0174.106	L	stal	6	48	9,5	-	8	12	24	4
K0174.108	L	stal	8	60	12	-	10	16	30,5	5
K0174.110	L	stal	10	76	14,5	-	13	20	38	6
K0174.112	L	stal	12	95	18,5	-	16	25	47	7,5
K0174.116	L	stal	16	119	24	-	20	32	59,5	10
K0174.120	L	stal	20	152	30	-	25	40	75,5	12,5

Dźwignie zaciskowe DIN 99

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	X	A=Długość rękojeści	B1	B2	D1	D2 kulka	H	L2
K0174.0106	L	stal nierdzewna A2	6	48	9,5	-	8	12	24	4
K0174.0108	L	stal nierdzewna A2	8	60	12	-	10	16	30,5	5
K0174.0110	L	stal nierdzewna A2	10	76	14,5	-	13	20	38	6
K0174.0112	L	stal nierdzewna A2	12	95	18,5	-	16	25	47	7,5
K0174.0116	L	stal nierdzewna A2	16	119	24	-	20	32	59,5	10
K0174.0120	L	stal nierdzewna A2	20	152	30	-	25	40	75,5	12,5
K0174.206	N	stal	M6	48	-	9,5	8	12	24	4
K0174.208	N	stal	M8	60	-	12	10	16	30,5	5
K0174.210	N	stal	M10	76	-	14,5	13	20	38	6
K0174.212	N	stal	M12	95	-	18,5	16	25	47	7,5
K0174.216	N	stal	M16	119	-	24	20	32	59,5	10
K0174.220	N	stal	M20	152	-	30	25	40	75,5	12,5
K0174.0206	N	stal nierdzewna A2	M6	48	-	9,5	8	12	24	4
K0174.0208	N	stal nierdzewna A2	M8	60	-	12	10	16	30,5	5
K0174.0210	N	stal nierdzewna A2	M10	76	-	14,5	13	20	38	6
K0174.0212	N	stal nierdzewna A2	M12	95	-	18,5	16	25	47	7,5
K0174.0216	N	stal nierdzewna A2	M16	119	-	24	20	32	59,5	10
K0174.0220	N	stal nierdzewna A2	M20	152	-	30	25	40	75,5	12,5