


Śruby przegubowe ze stali lub stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Śruby przegubowe stanowią elastycznie regulowany element łączący do wyrównywania kątów i odstępów.

Mogą być używane np. jako nóżki w maszynach lub obudowach.

Materiał:

Tuleja gwintowana ze stali ulepszonej cieplnie 10.9 lub stali nierdzewnej 1.4305
Kulka ze stali automatowej lub stali nierdzewnej 1.4305

Wersja:

Stal do ulepszenia cieplnego, ulepszona i oksydowana.

Stal automatowa, hartowana i oksydowana.

Stal nierdzewna niepowlekana.


Wskazówka:

Śruby przegubowe wolno obciążać wyłącznie obciążeniem ściskającym.

Podana obciążalność statyczna wynika z zastosowanego materiału elementu kulowego i stanowi siłę statyczną w kierunku osiowym.

Użytkownik musi uwzględnić siły gnące występujące w danym zastosowaniu.

Rysunki



Przegląd artykułów

Śruby przegubowe ze stali lub stali nierdzewnej

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1=Gwint	D2=Gwint	D3	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)	L1	L2	SW1	SW2	SW3	T	W=Kąt obrotu
K2201.1005	stal	M10	M5	7,8	6	18,9	14	5	9	7	5	10°
K2201.1206	stal	M12	M6	9,6	8,5	21,2	16	6	10	9	5	15°
K2201.1608	stal	M16	M8	13,2	15	26	20	8	14	12	7	15°

Śruby przegubowe ze stali lub stali nierdzewnej

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1=Gwint	D2=Gwint	D3	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)	L1	L2	SW1	SW2	SW3	T	W=Kąt obrotu
K2201.2410	stal	M24	M10	20	21	40	30	12	20	19	9	15°
K2201.2412	stal	M24	M12	20	31	40	30	12	20	19	11	15°
K2201.3016	stal	M30x2	M16	27,7	58	45,5	36	12	27	24	14	15°
K2201.3820	stal	M38x2	M20	34,6	91	54,5	40	17	32	30	18	15°
K2201.11005	stal nierdzewna	M10	M5	7,8	2,6	18,9	14	5	9	7	5	10°
K2201.11206	stal nierdzewna	M12	M6	9,6	4	21,2	16	6	10	9	5	15°
K2201.11608	stal nierdzewna	M16	M8	13,2	7	26	20	8	14	12	7	15°
K2201.12410	stal nierdzewna	M24	M10	20	11	40	30	12	20	19	9	15°
K2201.12412	stal nierdzewna	M24	M12	20	16	40	30	12	20	19	11	15°
K2201.13016	stal nierdzewna	M30x2	M16	27,7	30	45,5	36	12	27	24	14	15°
K2201.13820	stal nierdzewna	M38x2	M20	34,6	46	54,5	40	17	32	30	18	15°