


Pernos del eje acero o acero inoxidable

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable.

Versión:

Versión de acero:

Tratado en caliente con 1000-1200 N/mm², bruñido.

Versión de acero inoxidable:

Tratado en caliente a 900-1050 N/mm², con acabado natural.

Indicación de pedido:

Se incluyen 2 circlips a juego según DIN 471 en el suministro.

Indicación:

Previsto para:

Palancas excéntricas K0008 y K0009.

Tornillos de ojo K0396 y K1418.

Piezas ahorquilladas K0397.

Ventajas:


Diámetro exterior pulido.

Alta precisión dimensional.

Apto como pieza de repuesto.

Circlips adecuados incluidos.

Planos



Nuestros productos

Pernos del eje acero o acero inoxidable

Referencia	Material del cuerpo de base	D1	L	L1	M1	D3
K0007.05	acero	5	18	13	0,7	10,7
K0007.06	acero	6	22	17	0,8	12,2
K0007.081	acero	8	20	16	0,9	15,2
K0007.082	acero	8	27	21	0,9	15,2
K0007.08	acero	8	30	25	0,9	15,2
K0007.101	acero	10	25	20	1,1	17,6
K0007.102	acero	10	35	29	1,1	17,6
K0007.10	acero	10	37	32	1,1	17,6

Pernos del eje acero o acero inoxidable

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	D1	L	L1	M1	D3
K0007.121	acero	12	31	25	1,1	19,6
K0007.122	acero	12	37	31	1,1	19,6
K0007.12	acero	12	46	40	1,1	19,6
K0007.14	acero	14	44	37	1,1	22
K0007.16	acero	16	48	41	1,1	24,4
K0007.18	acero	18	58	51	1,3	26,8
K0007.105	acero inoxidable	5	18	13	0,7	10,7
K0007.106	acero inoxidable	6	22	17	0,8	12,2
K0007.108	acero inoxidable	8	20	16	0,9	15,2
K0007.1081	acero inoxidable	8	27	21	0,9	15,2
K0007.1082	acero inoxidable	8	30	25	0,9	15,2
K0007.110	acero inoxidable	10	25	20	1,1	17,6
K0007.1101	acero inoxidable	10	35	29	1,1	17,6
K0007.1102	acero inoxidable	10	37	32	1,1	17,6
K0007.112	acero inoxidable	12	31	25	1,1	19,6
K0007.1121	acero inoxidable	12	37	31	1,1	19,6
K0007.1122	acero inoxidable	12	46	40	1,1	19,6
K0007.114	acero inoxidable	14	44	37	1,1	22
K0007.116	acero inoxidable	16	48	41	1,1	24,4
K0007.118	acero inoxidable	18	58	51	1,3	26,8