

Wskazówka: imadło NC

Możliwość adaptacji

Rowek i otwór gwintowany do zamocowania szczęk nasadowych i wstawek.

Opcjonalnie

mocowanie kilku elementów obrabianych jednocześnie

Korzystając z adaptera do szczęk mocujących, można zamocować kilka materiałów do obróbki. Montaż nie wymaga użycia narzędzi.

Indywidualne dopasowanie

Uniwersalne – możliwość zamocowania na każdym stole warsztatowym, do rozpoczęcia pracy wystarczy łapa dociskowa i nakrętki mocujące (opcjonalnie).

Optymalne pozycjonowanie

Rowek poprzeczny ułatwiający wypoziomowanie.

Szybkie ustawienie wstępne

Sworznie mocujące dla szybkiego pozycjonowania wstępnego.

Napęd wrzeciona

Siła mocująca do 40 kN w wersji mechaniczno-pneumatycznej lub do 10 kN w wersji mechanicznej.

Zalety:

- powtarzalność $\leq 0,01$ mm
- szczęka stała zamocowana we wszystkich płaszczyznach (X,Y,Z)
- duży zakres mocowania dzięki szczękom nasadzonym
- Grundausrüstung: 2 Wende-Einschraubbacken und 1 Handkurbel
- seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen für Nutabstand von 63 mm und 100 mm.

