

Tuercas moleteadas de plástico

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico de poliamida reforzada, gris antracita.
Casquillo roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.


Versión:

Casquillo roscado de acero pasivado en azul o acero inoxidable con acabado natural.

Ventajas:

Las tuercas moleteadas se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual.
Distintos tamaños de rosca.

Planos



Nuestros productos

Tuercas moleteadas de plástico

Referencia	Material del componente	D	D1	D3	H	K	T
K1472.1804	acero de corte fácil	M4	18	11	13	8	10
K1472.2005	acero de corte fácil	M5	20	13,6	15	9	10
K1472.2006	acero de corte fácil	M6	20	13,6	15	9	10
K1472.2505	acero de corte fácil	M5	25	14	17	10	10
K1472.2506	acero de corte fácil	M6	25	14	17	10	10
K1472.3208	acero de corte fácil	M8	32	18	22	13	14
K1472.3210	acero de corte fácil	M10	32	18	22	13	14
K1472.4008	acero de corte fácil	M8	40	19	25	14	14
K1472.4010	acero de corte fácil	M10	40	19	25	14	14
K1472.18042	acero inoxidable	M4	18	11	13	8	10
K1472.20052	acero inoxidable	M5	20	13,6	15	9	10
K1472.20062	acero inoxidable	M6	20	13,6	15	9	10
K1472.25052	acero inoxidable	M5	25	14	17	10	10
K1472.25062	acero inoxidable	M6	25	14	17	10	10
K1472.32082	acero inoxidable	M8	32	18	22	13	14
K1472.32102	acero inoxidable	M10	32	18	22	13	14
K1472.40082	acero inoxidable	M8	40	19	25	14	14
K1472.40102	acero inoxidable	M10	40	19	25	14	14

