


Zacisk pływający ze stali

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus i szczęki stalowe.

Ogranicznik krańcowy z aluminium.

Wersja:

Korpus oksydowany na czarno.

Szczęka węglazotowana i oksydowana na czarno.

Ogranicznik krańcowy eloksalowany na czarno.

Wskazówka:

Zaciski pływające służą do mocowania i podpierania w wystających punktach mocowania na komponentach. Zapobiegają one drganiom i wyginaniu podczas obróbki.

Wskazówki obsługowe:

1. Docisnąć zacisk pływający w dół.
2. Odchylić szczęki do oporu. Teraz należy przyłożyć pływające szczęki zacisku pływającego do dolnej strony obrabianego przedmiotu.
3. Dokręcić zacisk pływający nakrętką sześciokątną (zwrócić uwagę na minimalny i maksymalny moment obrotowy). Podczas mocowania przedmiot obrabiany zostaje zaciśnięty i równocześnie podparty.
4. W celu zwolnienia wykonać proces w odwrotnej kolejności.

Montaż:

Ustawić zakres wysokości i obrotu oraz zamocować zacisk pływający do uchwyty za pomocą otworów (D1).

Podczas regulacji wysokości należy uwzględnić duży luz u góry.


Forma B:

Do specjalnych zastosowań związanych z mocowaniem można zmodyfikować lub zastąpić standardową szczękę mocującą.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Wymienne szczęki mocujące
- 2) Śruba z łbem walcowym M6 ISO 4762
- 3) Złącze mocujące do szczęk mocujących

Rysunki



Zacisk pływający ze stali

Przegląd artykułów

Zacisk pływający ze stali

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	A	B	B1	B2	B3	B4	D dla śruby	D1	H min.	H maks.	H1	H2	H3	H4	H5	Skok S
K2188.060808	A	stała szczęka mocująca	48	31	22,5	14	7,5	8,5	M6	8,4	60	68	21	30	10	10	7	8
K2188.081012	A	stała szczęka mocująca	55	36,5	26	16,5	9	8,5	M8	10,5	70	80	24	35	11,5	12	9,3	12
K2188.101015	B	-	65	43,5	31	19,5	10	18,5	M10	12,8	85	95	32	45	26,5	14,5	7,9	15

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	L	M	maks. skok zacisku	Min. moment dokręcania	Maks. moment dokręcania	Siła zacisku N	SW	Nośność N
K2188.060808	A	stała szczęka mocująca	64	14,6	8	8	10	3000	10	3000
K2188.081012	A	stała szczęka mocująca	75	17,3	12	15	20	5000	13	5000
K2188.101015	B	-	88	21,6	15	25	30	8000	17	8000