

Elemento de apoio automatizável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Descrição do produto:

Elementos de apoio reduzem vibrações da peça em processos de usinagem em máquinas.

Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.

Material:

Aço temperado.

Versão:

Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.

Modo de operação:

Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.

No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.

Vantagens:

- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida

Fornecimento:

K2160.05012: 2x pinos de posicionamento Ø 6 (h7) x 20, tampa-furos para furos roscados.

K2160.10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.

Acessórios:

Dispositivos de apoio com esfera auto-alinhante K0282.


Pés de posicionamento K0298.

Pés de posicionamento K0299.

Pinos de apoio K0307.

Elemento de apoio automatizável

Desenhos



Visão geral dos artigos

Elemento de apoio automatizável

Código do artigo	B	B1	B2	D	D1	D2	D3 para parafuso DIN 912	D4	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	F=Força de mola (N)	F máx. kN	Torque de aperto máx. Nm	Curso S	SW
K2160.05012	62	32	36	M12x24	6	50	M8	26	57	48	40	12	90	32	35	35	15-30	5	40	10	19
K2160.10016	75	35	48	M16x32	8	60	M10	33	72	61	50	16	115	42	42	45	15-35	10	80	10	19