

Broche pneumatique, forme A

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

Nickelé.

Nota :


L'actionnement avec de l'air permet de libérer les 3 billes de serrage.


Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur et le dispositif peut être remplacé. Lorsque l'arrivée d'air est interrompue, les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'extérieur et le dispositif est serré.

Grâce à ce système facile à utiliser, les temps de remplacement sont considérablement réduits.


La répétabilité est de $\pm 0,01$ mm.

Ⓐ





Instruction de montage:



Broche pneumatique, forme A

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D8	D10	D11	H	H2	H1	H3	H4	H5	H7	Force de retenue F1 N
K1219.112	A	12	40	24	23,4	4,5	8	32	23,8	41	M4	8	8	29,5	25	3,5	8,5	8,5	250
K1219.116	A	16	51	32	31,4	5,5	9,5	41	31,8	52	M5	8,5	9,5	31,7	28,5	4	9	10	350