


# Dociskacze pneumatyczne poziome ciężkie

Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

### Materiał:

Stal.

### Wersja:

Oksydowane. Siłownik lakierowany.


### Na zapytanie:

Czujnik zbliżeniowy.

### Cylinder pneumatyki:

Dwustronne działanie z obustronnie regulowanym tłumieniem drgań.

## Rysunki



## Przegląd artykułów

### Dociskacze pneumatyczne poziome ciężkie

| Nr Zamówienia | Zużycie powietrza na skok podwójny | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Siła trzymająca przy 6 bar F1 N | Siła trzymająca przy 6 bar F2 N | Siła zacisku przy 6 bar F3 N | Siła zacisku przy 6 bar F4 N |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| K0092.2000    | 0,76 dm <sup>3</sup>               | 85°                              | 9000                            | 20000                           | 6500                         | 8000                         |

## Dociskacze pneumatyczne poziome ciężkie

### Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | A  | A1  | A2 | B  | B1  | B3 | C   | C1 | D    | H   | L   | L1  | M       | S | R     | P=Ciśnienie robocze bar | Liczba skoków na min. przy 6 barach |
|---------------|----|-----|----|----|-----|----|-----|----|------|-----|-----|-----|---------|---|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| K0092.2000    | 85 | 128 | 21 | 95 | 126 | 19 | 102 | 45 | 14,2 | 195 | 592 | 127 | M18x150 | 8 | G 3/8 | 2 - 6                   | 10                                  |