

Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Aluminium 6060 T5.

Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej.

Podkładka z PA.

Wersja:

anodyzowane, w kolorze czarnym.

Wskazówka:

Zawiasy są wyposażone w zatrzask. Zatrzaskuje on co 30° w zakresie od 0° do 270°, w ten sposób trzymając drzwi i klapy otwarte lub pewnie zamknięte.

Nie ma możliwości regulacji momentu zatrzasku.

Zawiasy są przewidziane na ponad 30 000 cykli roboczych.

Tolerancja momentu obrotowego $\pm 20\%$.

Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Zakres temperatury:


od -30°C do +70°C

Wyposażenie:

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem

Rysunki



Przegląd artykułów

Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem

Nr Zamówienia	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	maks. moment obrotowy Nm
K1198.556711	55	38	67	48	6,3	18	4,5	11300	5700	1,8
K1198.556712	55	38	67	48	6,3	18	4,5	11300	5700	2,5
K1198.556713	55	38	67	48	6,3	18	4,5	11300	5700	3,2
K1198.556715	55	38	67	48	6,3	18	4,5	11300	5700	5