


# Trzpień pozycjonujący pneumatyczny

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

### Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego.

### Wersja:

Niklowana

### Wskazówka:

Wysterowanie powietrzem powoduje poluzowanie 3 kulek mocujących.

3 kulki mocujące przesuwają się do wewnątrz, co pozwala na wymianę przyrządu.

Po usunięciu powietrza 3 kulki mocujące przesuwają się na zewnątrz i przyrząd jest zamocowany.


Dzięki temu łatwemu w obsłudze systemu czas wymiany zostaje znacznie skrócony.

Dokładność powtarzalności wynosi  $\pm 0,01$  mm.


### Wyposażenie:

K1220 Tuleje mocujące do trzpieni mocujących, pneumatyczne


## Rysunki




Wskazówki dot. montażu:



(B)



Wskazówki dot. montażu:



## Przegląd artykułów

### Trzpień pozycjonujący

| Nr Zamówienia | Forma | D  | D1 | D2 | D3   | D4  | D5  | D6 | D7 | D8   | D9 | D10 | D11 | H   | H1   | H2  | H3   | H4  | H5  | H6   | H7  | Siła trzymająca F1 N |
|---------------|-------|----|----|----|------|-----|-----|----|----|------|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|----------------------|
| K1219.112     | A     | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8   | 32 | -  | 23,8 | -  | 41  | M4  | 8   | 29,5 | 8   | 25   | 3,5 | 8,5 | -    | 8,5 | 250                  |
| K1219.116     | A     | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | -  | 31,8 | -  | 52  | M5  | 8,5 | 31,7 | 9,5 | 28,5 | 4   | 9   | -    | 10  | 350                  |
| K1219.212     | B     | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8   | 32 | M4 | 23,8 | 14 | 41  | M4  | 8   | 24,5 | 8   | 25   | 3,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 250                  |
| K1219.216     | B     | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | M5 | 31,8 | 20 | 52  | M5  | 8,5 | 25,5 | 9,5 | 28,5 | 4   | 9   | 26,5 | 10  | 350                  |

