

Ucho transportowe z samoczynnym blokowaniem, nierdzewne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.

Szekla – stal nierdzewna 1.4571.

Przycisk – aluminium.

Wersja:

Trzpień hartowany.

Wskazówka:

Kulowe trzpienie transportowe są stosowane jako szybki, prosty element transportowy z ruchomą szekłą.

Po naciśnięciu przycisku można odblokować kulki.

Po zwolnieniu przycisku kulki blokują się w sposób bezpieczny.

- Odporne na korozję i działanie warunków pogodowych.
- Wysoce trwałe, hartowany trzpień o dużej wytrzymałości.
- Sprawdzone przez TÜV.


Wartości X min., F1, F2 i F3 zostały sprawdzone według DIN EN 13155, a obciążenie testowe odpowiada 3-krotności obciążenia nominalnego.

Zakres temperatury:

maks. +250 °C.


Wyposażenie:

Tuleje montażowe K1921/K1922.




Ucho transportowe z samoczynnym blokowaniem, nierdzewne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Ucho transportowe z samoczynnym blokowaniem, nierdzewne

Rysunki



Przegląd artykułów

Trzpień transportowe nierdzewne

Nr Zamówienia	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Otwór ustalający H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1919.12108X10	8	9,35	21,5	10	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	5	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X15	8	9,35	21,5	15	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X25	8	9,35	21,5	25	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12108X35	8	9,35	21,5	35	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	8	1,5	1,2	0,5
K1919.12110X15	10	11,7	21,5	15	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X25	10	11,7	21,5	25	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X35	10	11,7	21,5	35	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12110X50	10	11,7	21,5	50	10,2	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	10	2,7	2,4	2,1
K1919.12112X15	12	14,2	21,5	15	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	10	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12112X25	12	14,2	21,5	25	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8

Ucho transportowe z samoczynnym blokowaniem, nierdzewne

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D1	D2	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	X min.	X max.	Otwór ustalający H11	F1 kN	F2 kN	F3 kN
K1919.12112X35	12	14,2	21,5	35	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12112X50	12	14,2	21,5	50	11	25,7	36	27	30	49	87,5	1,5	15	12	3,5	3,2	2,8
K1919.12516X25	16	18,6	25	25	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	15	16	4,8	4,5	4,1
K1919.12516X50	16	18,6	25	50	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	35	16	4,8	4,5	4,1
K1919.12516X75	16	18,6	25	75	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	1,5	40	16	4,8	4,5	4,1
K1919.13020X50	20	24,5	30	50	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	25	20	10	8,5	6,5
K1919.13020X75	20	24,5	30	75	19,7	36,5	52	32,6	36	56	114	1,5	30	20	10	8,5	6,5