

Opaski Ø30 typ I

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Ocynkowane.

Wskazówka:

Do stabilnego, odpornego na skręcenie mocowania profili aluminiowych rowek 8 typ I na rurach okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Za pomocą opasek można bardzo łatwo integrować profile aluminiowe z rowkiem 8 typ I z konstrukcją rurową. Opaska jest bardzo płaska, dzięki czemu ma wysoką odporność na skręcenie.

Idealnie nadaje się do łączenia profili aluminiowych do szyn rolkowych.

Zakres dostawy:


1 opaska.

2 nakrętki do rowków – rowek 8 – M6, ocynkowane.

2 śruby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 16, ocynkowane.

Opaski Ø30 typ I

Rysunki



Przegląd artykułów

Opaski Ø30 typ I

Nr Zamówienia	Profil	ESD przewodzące ładunki elektrostatyczne
K1998.3008	Ø30	tak