

Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Biopolimer wzmocniany włóknem drzewnym, buk naturalny.
Biopolimer wzmocniony włóknem szklanym, czarno-szary.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:

Buk naturalny o wyglądzie włókna drewnianego lub barwiony na czarno-szaro.
Tuleja lub trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej niepowlekane.


Wskazówka:

Duża wytrzymałość mechaniczna (sprawdzona, co najmniej podwójny stopień bezpieczeństwa).
Dobra odporność na środki chemiczne.
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych (odporność na warunki atmosferyczne).

Zalety:

Ten bioplastik wytwarzany jest w całości z surowców odnawialnych (nie zawiera ropy naftowej i jej pochodnych).
Dobry bilans CO₂ w porównaniu do tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej.
Oszczędność nieodnawialnych paliw kopalnych.
Włókna drzewne pochodzą w 100% z rodzimych niemieckich lasów uprawianych w sposób zrównoważony.
Bioplastik nadaje się do recyklingu (podobnie, jak termoplasty).

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Kolor korpusu	A	B	D	D2	H	H1	H2	L	T
K0274.100004143	K	buk naturalny	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	6
K0274.100005143	K	buk naturalny	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.100006143	K	buk naturalny	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.10000490	K	ciemnoszary RAL 7021	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	6

Pokrętła motylkowe „Miniwing” biopolimerowe

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Kolor korpusu	A	B	D	D2	H	H1	H2	L	T
K0274.10000590	K	ciemnoszary RAL 7021	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.10000690	K	ciemnoszary RAL 7021	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.100004143X8	L	buk naturalny	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.100005143X15	L	buk naturalny	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.100006143X15	L	buk naturalny	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.100008143X20	L	buk naturalny	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	20	-
K0274.10000490X8	L	ciemnoszary RAL 7021	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.10000590X15	L	ciemnoszary RAL 7021	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.10000690X15	L	ciemnoszary RAL 7021	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.10000890X20	L	ciemnoszary RAL 7021	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	20	-