

Golfari saldabili



Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Staffa in acciaio 1.6541. Cavalletto per saldatura in acciaio S355JR.

Versione:

Staffa fucinata, trattata termicamente ad alta resistenza, con rivestimento in plastica, colore rosso.

Cavalletto per saldatura fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza, grezzo.

Nota:

I golfari saldabili consentono un montaggio rapido.

Hanno una struttura compatta e sono in grado di sostenere un carico su tutti i lati con un fattore di sicurezza 4 contro la rottura.

Il cavalletto per saldatura è fucinato con il materiale S355JR (St 52-3) facile da saldare.

I nodi distanziatori servono come misura della distanza del traferro necessario per la saldatura con la base (ca. 3 mm).


La capacità di carico riportata nella tabella è chiaramente leggibile sul cavalletto per saldatura. Essa corrisponde alla configurazione meno favorevole degli esempi di carico riportati.

La saldatura deve essere eseguita da un saldatore qualificato ai sensi della norma EN 287-1.

Golfari saldabili



Disegni



Massimo peso di trasporto "G" in kg per diversi tipi di golfare

Configurazione	\$ G	\$ * \$	G	Ğ Ğ	G	•	G	
Numero di cavi	1	2	1	2	2 2		3 - 4	3 - 4
Angolo di inclinazione∢	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
K0773.1***	1600	3200	1120	2240	1500	1120	2360	1600
K0773.2***	3000	6000	2000	4000	2800 2000		4000	3000
K0773.3***	4750	9500	3150	6300	4250	3150	6300	4750
K0773.5***	8000	16000	5300	10600	7100	5300	11200	8000

Sintesi articoli

Golfari saldabili

N. ordine	Versione	В	B1	Н	H1	L	L1	S	Cordone di saldatura	Portata kg
K0773.1000	senza nastro a molla	40	38	32	40	73	38	13	HV 5 + a3	1120
K0773.2000	senza nastro a molla	41	38	32	45	81	40	13	HV 5 + a3	2000
K0773.3000	senza nastro a molla	45	43	38	45	87	42	17	HV 8 + a3	3150
K0773.5000	senza nastro a molla	55	50	48	57	108	60	22	HV 12 + a4	5300
K0773.1001	con nastro a molla	40	38	32	40	73	38	13	HV 5 + a3	1120
K0773.2001	con nastro a molla	41	38	32	45	81	40	13	HV 5 + a3	2000
K0773.3001	con nastro a molla	45	43	38	45	87	42	17	HV 8 + a3	3150
K0773.5001	con nastro a molla	55	50	48	57	108	60	22	HV 12 + a4	5300



Golfari saldabili



Sintesi articoli