

Zatyczka uszczelniająca tuleja stal, kulka stal

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Podczas produkcji agregatu hydraulicznego lub pneumatycznego ze względu na proces potrzebne są między innymi otwory pomocnicze, aby wprowadzić precyzyjnie w detal wszystkie kanały wymagane dla danego przypadku zastosowania. Te otwory pomocnicze muszą być zamknięte całkowicie szczelnie i wytrzymywać skrajnie wysokie ciśnienie, aby zapewnić późniejsze sprawne działanie elementu.

Materiał:

Tuleja: stal do nawęglania 1.0403.

Kulka: stal łożyskowa.

Wersja:

Tuleja: ocynkowana.

Kulka: ulepszana.

Wskazówka:

Zatyczki uszczelniające służą do bezpiecznego, szybkiego i niedrogiego zamykania otworów w technice hydraulicznej, np. do zamykania otworów pomocniczych w agregatach hydraulicznych.

Te elementy mają tuleję uzębioną, która rozciąga się podczas wciskania kulki, rozszerza element w celu uszczelnienia otworu i zaczepia się w materiale podstawowym. W ten sposób powstaje szczelne uszczelnienie metalowe, wytrzymujące najwyższe ciśnienie.

Nadaje się do materiałów podstawowych o niewielkiej i średniej twardości.


Montaż odbywa się z reguły ręcznie za pomocą stempla osadzanego.

Wyposażenie:

Stempel osadzany K2321.

Zatyczka uszczelniająca tuleja stal, kulka stal

Rysunki



Przegląd artykułów

Zatyczka uszczelniająca tuleja stal, kulka stal

Nr Zamówienia	D1	D2	D3 maks.	L1	L2	L3 min.	S	X
K2318.03011	3	3	2,2	3,6	4,6	3,4	1,2	0,4
K2318.04011	4	4	3,3	4	5,2	3,8	1,5	0,2
K2318.05011	5	5	4,3	5,5	7,1	5,3	2	0,4
K2318.06011	6	6	5,3	6,5	8,7	6,3	2,5	0,4
K2318.07011	7	7	6,4	7,5	10,2	7,3	3	0,4
K2318.08011	8	8	7,4	8,5	11,6	8,3	3,5	0,3
K2318.09011	9	9	8,4	10	13,6	9,8	4	0,4
K2318.10011	10	10	9,4	11	15,2	10,8	4,5	0,4
K2318.12011	12	12	10,6	13	17,9	12,8	5,5	0,4
K2318.14011	14	14	12,7	15	20,6	14,5	6,35	0,4
K2318.16011	16	16	14,7	17	23,4	16,5	7	0,6
K2318.18011	18	18	16,7	19	26,4	18,5	8	0,6
K2318.20011	20	20	18,7	22	30,1	21,5	9	0,8
K2318.22011	22	22	20,7	25	34	24,5	10	0,8