

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Descrizione del prodotto:

Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.

I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.

Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.

Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.

Materiale:

Acciaio inox 1.4401.

Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.

Versione:

Cerniera lucidata.

Perno non trattato.

Accessori non trattati.

Nota:

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Vantaggi:

montaggio/smontaggio senza attrezzi

Su richiesta:

Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.

Fornitura:

Due metà di cerniera.

Perno dell'asse selezionato e/o accessori.

Accessori:

K0776 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.

Perno con testa ISO 2341.

Perno a innesto con anello portachiavi.

K1136 Copiglia DIN EN ISO 1234.

K0367 Anello portachiavi.

Nota disegno:

Forma A: con perno a innesto

Forma B: con perno/testa e anello portachiavi

Forma C: con perno/testa e copiglia


2) Perno dell'asse

3) Copiglia

4) Anello portachiavi

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili

Disegni



Sintesi articoli

Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
K1964.26151501	A	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
K1964.30181801	A	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
K1964.40232301	A	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.45252501	A	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.60333301	A	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260
K1964.26151502	B	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
K1964.30181802	B	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
K1964.40232302	B	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.45252502	B	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.60333302	B	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260
K1964.26151503	C	-	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	700	560
K1964.30181803	C	-	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	800	575
K1964.40232303	C	-	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.45252503	C	-	85	25	25	42,5	42,5	48	28	6,6	6	14	9	900	675
K1964.60333303	C	-	113	32,5	32,5	56,5	56,5	48	28	6,6	6	14	9	900	260