

Perno di centraggio con foro centrale

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

cementato.

Diametro del foro di centraggio rettificato.

Nota:

Forma A

Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.

Forma B

Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.

Accessori:



Piastre K0806.

Colonna di montaggio a 4 lati K0805.

Torrette di serraggi K1533, K1534, K1535.


Squadre di fissaggio K0803, K0804.

Piastre di base K1532.



Perno di centraggio con foro centrale

Disegni



Sintesi articoli

Perno di centraggio con foro centrale

N. ordine	Forma	D	G	L	L1
K0856.5025	A	25 g6	M6	77	34
K0856.5030	A	30 h6	M6	87	44
K0856.5050	A	50 g6	M6	87	44
K0856.50301	B	30 h6	M8	79	36