

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení C

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Šroub se šestihrannou hlavou DIN EN ISO 4017 třída pevnosti, 8.8, černý.

Šroub s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762, třída pevnosti 8.8, černý.

Upínací koule, bez povrchové úpravy.


Upozornění:

Upínací koule flexibilně spojují obrobek se stabilizátorem obrobku. Díky upínacím koulím je umožněn vysoký stupeň volnosti obrobku.

Odkaz na výkres:

1) Válcový šroub DIN EN ISO 4762, M10

Výkresy



Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Velikost	D	D1	L	L1	SW
K1193.3251240	C	25	25,4	M12	17,3	40	18
K1193.3251640	C	25	25,4	M16	19,8	40	24
K1193.3252050	C	25	25,4	M20	22,3	50	30
K1193.3252450	C	25	25,4	M24	24,8	50	36
K1193.3502450	C	50	50	M24	34,5	50	36

Upínací koule s vrchlíkem pro stabilizátor obrobku, provedení C

Přehled zboží

Objednací číslo	Provedení	Velikost	D	D1	L	L1	SW
K1193.3503060	C	50	50	M30	34,5	60	46
K1193.3503670	C	50	50	M36	34,5	70	55