


Docisk boczny palcowy forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:


Stal do ulepszania cieplnego.

Wersja:

Korpus ulepszany i oksydowany.

Szczętka mocująca oksydowana, ulepszana na krawędzi.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	B1	B2	G	H1	H	H2	H3	J	L1	L	SW	Siła zacisku N	Moment obrotowy dokręcania Nm
K0933.0820	65	45	25	M8	16	19,5	7	1,5	7	25	39,5	4	4000	8
K0933.1229	85	60	35	M12	22	29	9	2	12	40	60	6	9000	26
K0933.1638	100	70	40	M16	30	38	13	2	14	50	77	8	17000	60