

Pomelli zigrinati con filettatura interna

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.


Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0247.104	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.1041	acciaio	arancione RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.1042	acciaio	verde segnale RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.1043	acciaio	blu RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.1045	acciaio	grigio luce RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.1046	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.1047	acciaio	giallo navone RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.105	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1051	acciaio	arancione RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1052	acciaio	verde segnale RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1053	acciaio	blu RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1055	acciaio	grigio luce RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.1056	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10

Pomelli zigrinati con filettatura interna

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0247.1057	acciaio	giallo navone RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.106	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.1061	acciaio	arancione RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.1062	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.1063	acciaio	blu RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.1065	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.1066	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.1067	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.208	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.2081	acciaio	arancione RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.2082	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.2083	acciaio	blu RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.2085	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.2086	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.2087	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.308	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.3081	acciaio	arancione RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.3082	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.3083	acciaio	blu RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.3085	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.3086	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.3087	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.310	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.3101	acciaio	arancione RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.3102	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.3103	acciaio	blu RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.3105	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.3106	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.3107	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.0104	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.01041	acciaio inox	arancione RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.01042	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.01043	acciaio inox	blu RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.01045	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.01046	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.01047	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10
K0247.0105	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01051	acciaio inox	arancione RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01052	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01053	acciaio inox	blu RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01055	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01056	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.01057	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
K0247.0106	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.01061	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.01062	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.01063	acciaio inox	blu RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.01065	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.01066	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.01067	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10
K0247.0208	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.02081	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.02082	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.02083	acciaio inox	blu RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.02085	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.02086	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.02087	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14
K0247.0308	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.03081	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.03082	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.03083	acciaio inox	blu RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.03085	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14

Pomelli zigrinati con filettatura interna

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
K0247.03086	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.03087	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14
K0247.0310	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.03101	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.03102	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.03103	acciaio inox	blu RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.03105	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.03106	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14
K0247.03107	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14