

Zestawy kołowe wersja kompaktowa

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana i pasywowana na niebiesko.
Kółko poliuretanowe, jasnobrązowe, twardość 92° w skali Shore'a A,
lub poliamidowe, białe, twardość 80° w skali Shore'a D.

Wersja:

Obudowa prasowana.

Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy i osłoną kulkową.

Kółko z dwoma wciśniętymi łożyskami kulkowymi.


Wskazówka:

Oś koła przykręcana.

Kółko poliuretanowe: cicha praca, niewielki opór tarcia tocznego, elastyczne, nie niszczy podłoża, wytrzymałe na ścieranie, nie odbarwia się pod wpływem kontaktu.

Kółko poliamidowe: bardzo niewielki opór tarcia tocznego i skręcania, łatwość toczenia się na gładkich podłożach, wysoka wytrzymałość na ścieranie.


Rysunki




Zestawy kołowe wersja kompaktowa

Rysunki


Tyłny otwór z systemem blokującym:




Przykręcana płyta z systemem blokującym:



Łożyskowanie wieńca obrotnicy:
otwór grzbietowy



Łożyskowanie wieńca obrotnicy:
płyta przykręcana



Przegląd artykułów

Zestawy kołowe wersja kompaktowa

Zestawy kołowe wersja kompaktowa

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Nazwa	Wersja 1	Możliwość mocowania	Łożyskowanie koła	Materiał rolki	A	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	L	L1	L2	R	Nośność kg
K1774.0352701	A	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	tylny otwór	łożysko kulkowe poliuretan	1527	-	-	-	35	11	4350	-	-	-	32,5				100
K1774.0352802	A	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	tylny otwór	łożysko kulkowe poliamid	1528	-	-	-	35	11	4350	-	-	-	32,5				100
K1774.0503301	A	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	tylny otwór	łożysko kulkowe poliuretan	2933	-	-	-	50	13	5770	-	-	-	54				150
K1774.0503202	A	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	tylny otwór	łożysko kulkowe poliamid	2932	-	-	-	50	13	5770	-	-	-	54				150
K1774.0352711	B	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	plytka do przykręcania	łożysko kulkowe poliuretan	1527	38	48	60	356,2	-	5260	4838	32,5						100
K1774.0352812	B	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	plytka do przykręcania	łożysko kulkowe poliamid	1528	38	48	60	356,2	-	5260	4838	32,5						100
K1774.0503311	C	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	plytka do przykręcania	łożysko kulkowe poliuretan	2933	45	51	66	508,5	-	7390	7561	54						150
K1774.0503212	C	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	plytka do przykręcania	łożysko kulkowe poliamid	2932	45	51	66	508,5	-	7390	7561	54						150
K1774.0352722	D	Zestaw kołowy z systemem ustalającym (zatrzymanie koła)		tylny otwór	łożysko kulkowe poliamid	1527	-	-	-	35	11	4350	-	-	-	63				100
K1774.0503322	D	Zestaw kołowy z systemem ustalającym (zatrzymanie koła)		tylny otwór	łożysko kulkowe poliamid	2933	-	-	-	50	13	5770	-	-	-	80				150
K1774.0352721	D	Zestaw kołowy z systemem ustalającym (zatrzymanie koła)		tylny otwór	łożysko kulkowe poliuretan	1527	-	-	-	35	11	4350	-	-	-	63				100
K1774.0503321	D	Zestaw kołowy z systemem ustalającym (zatrzymanie koła)		tylny otwór	łożysko kulkowe poliuretan	2933	-	-	-	50	13	5770	-	-	-	80				150
K1774.0352732	E	Zestaw kołowy z systemem ustalającym (zatrzymanie koła)		plytka do przykręcania	łożysko kulkowe poliamid	1527	38	48	60	356,2	-	5260	4838	63						100
K1774.0352731	E	Zestaw kołowy z systemem ustalającym (zatrzymanie koła)		plytka do przykręcania	łożysko kulkowe poliuretan	1527	38	48	60	356,2	-	5260	4838	63						100
K1774.0503331	F	Zestaw kołowy z systemem ustalającym (zatrzymanie koła)		plytka do przykręcania	łożysko kulkowe poliuretan	2933	45	51	66	508,5	-	7390	7561	80						150
K1774.0503332	F	Zestaw kołowy z systemem ustalającym (zatrzymanie koła)		plytka do przykręcania	łożysko kulkowe poliamid	2933	45	51	66	508,5	-	7390	7561	80						150