

Perno d'arresto con battuta

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio, classe di resistenza 5.8.

Versione:

brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.

Nota:

Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.

Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.

Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.


Nota disegno:

Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado

Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado

Forma B: impugnatura non verniciata, con dado


Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado



1) Battuta a sinistra

2) Battuta a destra

Disegni



Perno d'arresto con battuta

Sintesi articoli

Perno d'arresto con battuta

N. ordine	Forma	Versione 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
K1284.2040410	A	a destra	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1284.2040510	A	a destra	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1284.2040610	A	a destra	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1284.2040512	A	a destra	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	8	15
K1284.2040612	A	a destra	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	8	15
K1284.2040812	A	a destra	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	8	15
K1284.2040616	A	a destra	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1284.2040816	A	a destra	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1284.2041016	A	a destra	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1284.20408201	A	a destra	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1284.20410201	A	a destra	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1284.20412201	A	a destra	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1284.1040410	A	a sinistra	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1284.1040510	A	a sinistra	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1284.1040610	A	a sinistra	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1284.1040512	A	a sinistra	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	8	15
K1284.1040612	A	a sinistra	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	8	15
K1284.1040812	A	a sinistra	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	8	15
K1284.1040616	A	a sinistra	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1284.1040816	A	a sinistra	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1284.1041016	A	a sinistra	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1284.10408201	A	a sinistra	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1284.10410201	A	a sinistra	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1284.10412201	A	a sinistra	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1284.2050410	B	a destra	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1284.2050510	B	a destra	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1284.2050610	B	a destra	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1284.2050512	B	a destra	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1284.2050612	B	a destra	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1284.2050812	B	a destra	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1284.2050616	B	a destra	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1284.2050816	B	a destra	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1284.2051016	B	a destra	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1284.20508201	B	a destra	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1284.20510201	B	a destra	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1284.20512201	B	a destra	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1284.1050410	B	a sinistra	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1284.1050510	B	a sinistra	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1284.1050610	B	a sinistra	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1284.1050512	B	a sinistra	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1284.1050612	B	a sinistra	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1284.1050812	B	a sinistra	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1284.1050616	B	a sinistra	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1284.1050816	B	a sinistra	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1284.1051016	B	a sinistra	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1284.10508201	B	a sinistra	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1284.10510201	B	a sinistra	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1284.10512201	B	a sinistra	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1284.2060410	C	a destra	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1284.2060510	C	a destra	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1284.2060610	C	a destra	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1284.2060512	C	a destra	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	8	15
K1284.2060612	C	a destra	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	8	15
K1284.2060812	C	a destra	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	8	15
K1284.2060616	C	a destra	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1284.2060816	C	a destra	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1284.2061016	C	a destra	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1284.20608201	C	a destra	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1284.20610201	C	a destra	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60

Perno d'arresto con battuta

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 2	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
K1284.20612201	C	a destra	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1284.1060410	C	a sinistra	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1	8	14
K1284.1060510	C	a sinistra	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,3	8	14
K1284.1060610	C	a sinistra	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	-	1,8	8	14
K1284.1060512	C	a sinistra	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	8	15
K1284.1060612	C	a sinistra	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	8	15
K1284.1060812	C	a sinistra	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	8	15
K1284.1060616	C	a sinistra	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	15	35
K1284.1060816	C	a sinistra	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	15	35
K1284.1061016	C	a sinistra	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	15	35
K1284.10608201	C	a sinistra	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,3	20	60
K1284.10610201	C	a sinistra	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	2,8	20	60
K1284.10612201	C	a sinistra	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	-	3	20	60
K1284.2070410	D	a destra	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1284.2070510	D	a destra	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1284.2070610	D	a destra	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1284.2070512	D	a destra	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1284.2070612	D	a destra	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1284.2070812	D	a destra	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1284.2070616	D	a destra	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1284.2070816	D	a destra	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1284.2071016	D	a destra	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1284.20708201	D	a destra	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1284.20710201	D	a destra	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1284.20712201	D	a destra	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1284.1070410	D	a sinistra	4	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1284.1070510	D	a sinistra	5	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1284.1070610	D	a sinistra	6	M10	10	38	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1284.1070512	D	a sinistra	5	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	8	15
K1284.1070612	D	a sinistra	6	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	8	15
K1284.1070812	D	a sinistra	8	M12	12	47,8	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	8	15
K1284.1070616	D	a sinistra	6	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1284.1070816	D	a sinistra	8	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1284.1071016	D	a sinistra	10	M16	16	60,4	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1284.10708201	D	a sinistra	8	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1284.10710201	D	a sinistra	10	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1284.10712201	D	a sinistra	12	M20x1,5	20	70	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60