

Ginocchiera pneumatica a spinta

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Parti di leva, staffa e tirante longitudinale in acciaio.

Alloggiamento del tirante longitudinale in ghisa a grafite sferoidale (GJS).


Versione:

fosfatizzato. Cilindro non trattato.

Cilindro pneumatico:

A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa.

Disegni



Sintesi articoli

Ginocchiera pneumatica a spinta

N. ordine	Tirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 N										Forza di tenuta F2 N	Consumo d'aria per ciclo	P=Pressione d'esercizio bar	N. corse al min. con 6 bar
K1549.06000	5mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 24mm/1500N										6000	0,04 dm ³	2 - 6	60
K1549.12000	5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N										12000	0,1 dm ³	2 - 6	50
K1549.25000	5mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N										25000	0,25 dm ³	2 - 6	40

N. ordine	A	A1	A2	A3	B	B1	C1	D	D1	H	L	L1	L2	M	R	Corsa S
K1549.06000	284	25	36,5	-	59	33,4	14	5,5	14	46,2	325	41	30	M8	G1/8	25
K1549.12000	380	8	35	41	76,5	41	21	8,5	19,9	66,5	435	55	40	M10	G1/8	32
K1549.25000	475	12	45	45	96	54	26	10,3	25	94,5	577	102	60	M12	G1/8	50

