

## Rulli per carichi pesanti

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Corpi ruota di tubo di acciaio, con cuscinetto a sfere. Rivestimento in Extrathane, durezza 92° Shore A.


#### Nota:

Cuscinetti a sfera protetti dagli spruzzi d'acqua. Il rivestimento è fuso in modo stabile. Queste ruote sono resistenti all'abrasione, non scoloriscono per contatto, non rovinano il pavimento, sono silenziose, elastiche, possiedono una elevata resilienza in tempi lunghi, hanno una forte resistenza al taglio e alla propagazione delle lacerazioni e hanno una scarsa resistenza al rotolamento.

Campo di applicazione: carrelli elevatori, accatastatori, ecc.

Altre dimensioni su richiesta.

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Rulli per carichi pesanti

| N. ordine     | Cuscinetto della ruota | D  | D1 | B  | B1  | Portata kg |
|---------------|------------------------|----|----|----|-----|------------|
| K1781.0856020 | cuscinetti a sfere     | 85 | 20 | 60 | 65  | 450        |
| K1781.0856025 | cuscinetti a sfere     | 85 | 25 | 60 | 65  | 450        |
| K1781.0857520 | cuscinetti a sfere     | 85 | 20 | 75 | 80  | 570        |
| K1781.0857525 | cuscinetti a sfere     | 85 | 25 | 75 | 80  | 570        |
| K1781.0859525 | cuscinetti a sfere     | 85 | 25 | 95 | 100 | 720        |

