

Центрирующий затяжной болт UNILOCK системный размер 80 мм

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь цементируемая.

Исполнение:

закалённые и воронёные.

Функциональные поверхности шлифованные.

Указание:

Благодаря центрирующим затяжным болтам возможно устанавливать основные модули на станочных столах.

Центрирующие затяжные болты можно зажимать в гнездах цангового зажима.

Позиция модуля определяется шпинделем/системой управления машины.

Возможность использования в Weldon, Whistle Notch и цанговых патронах.


Точность повторения: < 0,021 мм

Точность позиционирования: < 0,049 мм

Функция амортизации для защиты станочного шпинделя


Ход демпфера: 5,4 мм

Внимание: превышение хода демпфера 5,4 мм может привести к повреждениям станка.



Центрирующий затяжной болт UNILOCK системный размер 80 мм

Чертежи



Обзор изделий

Центрирующий затяжной болт UNILOCK, системный размер 80 мм

Номер заказа	Габариты
K1012.1240	смотри чертеж