

Устройство прижимное пневматическое горизонтальное, форма В

Описание товара/фотография продукта



for electrics

Описание

Материал:

Части рычага и нажимной шпindelь сталь.

Исполнение:

Части рычага оцинкованные и хромированные.
Нажимной шпindelь и гайки фосфатированные.
Цилиндр чистый.

Указание:

Длина кабеля: 2,5 м.

Принадлежности:

K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

Пневматический цилиндр:


двойного действия без демпфирования в конце хода и оборудовано с двумя геркон-датчиками присутствия со светодиодной индикацией.

Технические характеристики геркона:

Макс. мощность пост. тока = 10 Вт / перем. тока = 12 ВА.
Коммутируемое напряжение макс. 10 - 60 В пост. и перем.
Коммутируемый ток макс. 500 мА.

Устройство прижимное пневматическое горизонтальное, форма В

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное пневматическое горизонтальное, форма В

Номер заказа	Форма	Расход воздуха для двойного хода	Угол поворота держателя	Удерживающая сила при 6 бар F1, Н	Удерживающая сила при 6 бар F2, Н	Зажимное усилие при 6 бар F3, Н	Зажимное усилие при 6 бар F4, Н
K0090.0075	B	0,02 dm ³	70°	1000	1600	800	1400
K0090.0150	B	0,04 dm ³	85°	1300	1900	1000	1600
K0090.0250	B	0,09 dm ³	85°	1600	2400	1200	1800
K0090.0450	B	0,27 dm ³	85°	3000	5800	2600	5400

Номер заказа	Форма	A	A1	A2	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M	R	P=Рабочее давление, бар	Число ходов в мин. при 6 бар
K0090.0075	B	16	145	5	24	40	5,3	18	9	4,4	50	177	32	M5x35	G1/8	2 - 6	40
K0090.0150	B	12,7	185	7	27	48	6,4	24	11	5,1	62	227	42	M6x50	G1/8	2 - 6	60
K0090.0250	B	19	234	8	32	59	8,9	35	17,5	7,1	84	309	75	M8x60	G1/8	2 - 6	55
K0090.0450	B	32	289	10	45	76	12,7	54	25	8,7	122	413	124	M12x100	G1/8	2 - 6	55

