

Elemento di sostegno automatizzabile

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Descrizione del prodotto:

Gli elementi di sostegno riducono le vibrazioni del pezzo con lavorazione a macchina. Tutte le parti mobili sono sigillate contro l'ingresso di refrigerante, polvere e trucioli.

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:

Corpo base brunito. Puntale temprato e brunito.

Modalità di utilizzo

Azionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.

In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.

Vantaggi:

Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido

Fornitura:

K2160.05012: 2x perno di posizionamento Ø 6 (h7) x 20, tappo di protezione per foro filettato.


K2160.10016: 2x perno di posizionamento Ø 8 (h7) x 25, tappo di protezione per foro filettato.

Accessori:

Supporti oscillanti K0282.
Piedini di posizionamento K0298.
Piedini di posizionamento K0299.
Perni d'appoggio K0307.

Elemento di sostegno automatizzabile

Disegni



Sintesi articoli

Elemento di sostegno automatizzabile

N. ordine	B	B1	B2	D	D1	D2	D3 per vite DIN 912	D4	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	F=Forza elastica (N)	F max. kN	Coppia di serraggio max. Nm	Corsa S	SW
K2160.05012	62	32	36	M12x24	6	50	M8	26	57	48	40	12	90	32	35	35	15-30	5	40	10	19
K2160.10016	75	35	48	M16x32	8	60	M10	33	72	61	50	16	115	42	42	45	15-35	10	80	10	19