

Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

сталь, шаровая ручка из термопласта.

Исполнение:


закалённый и шлифованный, шаровая ручка черно-серая.

Указание:

Упорные штифты образуют вместе с втулками оптимальную комбинацию для быстрого позиционирования и фиксирования. Благодаря очень точному исполнению упорного штифта и втулки достигается высокая стабильность повторного позиционирования при соединении двух элементов.

Технические указания смотри в инструкции по сборке.

Чертежи



Обзор изделий

Штифты прецизионные упорные с цилиндрическим стопорным штифтом

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	L	L1	L3	L5	L6	Ход S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Внутренняя резьба, шаровая ручка
K0361.010	A	10	16	19	25	79	25	13	2,5	31	10	15	30	M6
K0361.012	A	12	20	23	32	91	33	13	3	35	10	15	35	M8
K0361.016	A	16	25	28	40	106,5	41,5	13	3	42	10	20	50	M10
K0361.020	A	20	30	33	40	114,5	41,5	13	3	50	10	36	63	M10
K0361.025	A	25	38	42	50	134	51	13	3	60	10	20	73	M10

Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом

Обзор изделий
