

Опоры подвижные, форма Н, с посадочным элементом, шар с лыской, с вставкой из полиоксиметилена

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус – закаленная сталь,  
шар – подшипниковая сталь 1.2067,  
Вставка из полиоксиметилена.

#### Исполнение:

Корпус — закалённый и фосфатированный.  
Шар — закалённый.


#### Указание:

Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

\* Считается только при соблюдении обязательной минимальной глубины отверстия.

### Чертежи



### Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | D1 | D2 | D3    | H  | T | Ø шар | Посадочное отверстие | Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке) |
|--------------|-------|----|----|-------|----|---|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| K0282.503    | H     | 12 | M3 | 7,9   | 11 | 3 | 10    | Ø 12 H7X6 min.       | 10*                                                          |
| K0282.504    | H     | 18 | M4 | 12,7  | 17 | 4 | 16    | Ø 18 H7X8 min.       | 25*                                                          |
| K0282.505    | H     | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25    | Ø 28 H7X13 min.      | 90*                                                          |