

Поворотные ролики из нержавеющей стали со вставным отверстием для обеспечения гигиеничности**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус из нержавеющей стали 1.4301.

Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.

Колесные диски из высококачественного полиамида.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Применение:

Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.


Диапазон температур:

-20 °C - +70 °C.


Поворотные ролики из нержавеющей стали со вставным отверстием для обеспечения гигиеничности

Чертежи

Поворотный ролик



Подшипниковый узел поворотного венца:



Обзор изделий

Поворотные ролики из нержавеющей стали со вставным отверстием для обеспечения гигиеничности

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	D	D1	D2	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1791.21100035	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	36	35	100	13	70	125	86	150
K1791.21125040	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	40	125	13	70	150	102,5	150
K1791.21160045	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	54	45	160	13	88	195	134	300
K1791.21200050	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	54	50	200	13	88	235	154	300
K1791.211000352	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	36	35	100	13	70	125	86	150
K1791.211250402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	40	40	125	13	70	150	102,5	150
K1791.211600452	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	54	45	160	13	88	195	134	300
K1791.212000502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-fix	подшипник скольжения	54	50	200	13	88	235	154	300

