

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма С, прямоугольная

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус из полиамида.

Скользкая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.

Исполнение:

Корпус, черный.

Указание:

Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки.

Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью.

Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.

Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.


Применение:

Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.

Монтаж:

Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	A	B	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)	Подходящий к
K2035.6040152029	для прямоугольных труб	С	прямоугольный	60	40	M22	25	5	5	3	29	29	28	4	60x40x1,5-2
K2035.6040152060	для прямоугольных труб	С	прямоугольный	60	40	M22	25	5	5	3	29	60	28	4	60x40x1,5-2

Регулировочная заглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для труб круглого и прямоугольного сечения, форма С, прямоугольная

Обзор изделий
