


Dźwignie przełączające

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.

Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.

Wersja:

Oksydowane.

Wskazówka:


Dźwignie nastawne stosuje się do prostych zadań mocowania wzgl. przełączania. W tym celu konieczna jest dostateczna przestrzeń, aby wykonać obrót dźwigni nastawną o 360°.

Na zapytanie:

Inne gwinty wewnętrzne, pasowane i wykonania specjalne.

Wymiar „A” – inna długość za dopłatą.

Rysunki



Przegląd artykułów

Dźwignie przełączające

Nr Zamówienia	Możliwość mocowania	Forma	X	T	A=Długość rękojeści	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
K0176.2082	gwint wewnętrzny	0°	M8	18	88,1	-	24	10	25	40	-	32,5
K0176.2102	gwint wewnętrzny	0°	M10	18	88,1	-	24	10	25	40	-	32,5
K0176.21012	gwint wewnętrzny	0°	M10	20	104	-	28	12	32	46	-	36,5
K0176.2122	gwint wewnętrzny	0°	M12	20	104	-	28	12	32	46	-	36,5
K0176.2162	gwint wewnętrzny	0°	M16	23	126,5	-	33	13	32	52	-	41
K0176.2202	gwint wewnętrzny	0°	M20	26	128,5	-	41	13	32	61	-	49
K0176.208	gwint wewnętrzny	20°	M8	18	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
K0176.210	gwint wewnętrzny	20°	M10	18	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
K0176.2101	gwint wewnętrzny	20°	M10	20	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.212	gwint wewnętrzny	20°	M12	20	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.216	gwint wewnętrzny	20°	M16	23	121	15	33	13	32	52	72	41
K0176.220	gwint wewnętrzny	20°	M20	26	123	15	41	13	32	61	80	49

Dźwignie przełączające

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Możliwość mocowania	Forma	X	T	A=Długość rękojeści	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
K0176.1102	otwór pasowany	0°	10	22	88,1	-	24	10	25	40	-	32,5
K0176.1122	otwór pasowany	0°	12	25	104	-	28	12	32	46	-	36,5
K0176.1142	otwór pasowany	0°	14	25	104	-	28	12	32	46	-	36,5
K0176.1162	otwór pasowany	0°	16	28	126,5	-	33	13	32	52	-	41
K0176.1202	otwór pasowany	0°	20	32	128,5	-	41	13	32	61	-	49
K0176.110	otwór pasowany	20°	10	22	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
K0176.112	otwór pasowany	20°	12	25	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.114	otwór pasowany	20°	14	25	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.116	otwór pasowany	20°	16	28	121	15	33	13	32	52	72	41
K0176.120	otwór pasowany	20°	20	32	123	15	41	13	32	61	80	49