


Kątownik przegubowy typ I

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Kątownik przegubowy - cynkowy odlew ciśnieniowy.

Wersja:

Kątownik przegubowy lakierowany w kolorze aluminium.

Tuleja łożyskowa ocynkowana.

Wskazówka:


Kątowniki przegubowe przeznaczone są do łączenia dwóch profili tej samej serii, stykających się powierzchniami bocznymi i krzyżujących się ze sobą pod dowolnym kątem.

Kątownik przegubowy pełni wówczas funkcję stałego punktu obrotu dla krzyżujących się profili. Przy dokręconej śrubie zachowana zostaje możliwość obrotu wokół tulei łożyskowej.

Kątowniki przegubowe stosuje się zazwyczaj w połączeniu z kątownikiem zaciskowym.

Kątownik przegubowy typ I

Rysunki



Przegląd artykułów

Kątownik przegubowy typ I

Nr Zamówienia	Typ	Szerokość rowka	A	B	D	D1	H	L	T
K1050.06	I	6	15	24	7	6,5	27	27	5
K1050.08	I	8	20	32	9	8,8	35,2	36	5,5