

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.

Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Кривошип, без покрытия.

Термопласт, черно-серый.

Нержавеющая сталь, без покрытия.


Указание:

Аналогично с DIN 469.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K2076.2110	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	80	24	16	-	89	49	22	13,4	-	100	10
K2076.2212	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	100	28	20	-	108	59,5	26	16	-	124	12
K2076.2314	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	125	30	26	-	140	83	28	15,8	-	153	14
K2076.2417	внутренний четырехгранник	без поперечного отверстия	160	34	26	-	144	83	32	19,6	-	190	17
K2076.21106	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	80	24	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	10
K2076.22126	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	100	28	20	M6	108	59,5	26	16	7,5	124	12
K2076.23146	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	125	30	26	M6	140	83	28	15,8	7,5	153	14
K2076.24176	внутренний четырехгранник	с поперечным отверстием	160	34	26	M6	144	83	32	19,6	7,5	190	17

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником



Обзор изделий
