

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305

Исполнение:

Сталь закаленная, твердость мин. 550 HV 1, оцинкованная.

Сталь нержавеющая, без покрытия.

Указание:

Конические пресс-масленки подходят для точек смазки, которые необходимо смазывать часто и надежно. Благодаря многогранным возможностям использования они относятся к самым распространенным типам масленок.


Конические пресс-масленки оснащены гладкой цапфой для запрессовки. Пресс-масленки для запрессовки пригодны только для низкого давления.

Монтаж:

Точный размер крепежного отверстия зависит от материала и должен определяться пользователем в ходе монтажных испытаний. Стандартный размер крепежного отверстия соответствует указанному нами диаметру цапфы.

Для прямых пресс-масленок рекомендуется использовать запрессовочный инструмент, с помощью которого масленку можно запрессовать в щадящем режиме.

Чертежи



Обзор изделий

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Поверхность корпуса	A	D	L макс.	L1	SW
K2316.110408	A	Прямая форма, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	-	4	15	6	-
K2316.110508	A	Прямая форма, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	-	5	15	6,5	-
K2316.110608	A	Прямая форма, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	-	6	15	5,7	-
K2316.110710	A	Прямая форма, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	-	7	15	6	-
K2316.110810	A	Прямая форма, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	-	8	15	6,5	-
K2316.111012	A	Прямая форма, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	-	10	15	5,5	-
K2316.210408	A	Прямая форма, с шестигранником	нержавеющая сталь	зачищенный	-	4	15	6	-

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	Поверхность корпуса	A	D	L макс.	L1	SW
K2316.210608	A	Прямая форма, с шестигранником	нержавеющая сталь	зачищенный	-	6	15	5,7	-
K2316.210810	A	Прямая форма, с шестигранником	нержавеющая сталь	зачищенный	-	8	15	5,6	-
K2316.120410	B	Угловая форма 45°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	11	4	23,7	6,5	10
K2316.120510	B	Угловая форма 45°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	11	5	24	5,6	10
K2316.120609	B	Угловая форма 45°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	11	6	24	5,5	9
K2316.120810	B	Угловая форма 45°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	11	8	23,8	4,5	10
K2316.121011	B	Угловая форма 45°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	11	10	24,5	5,5	11
K2316.130411	C	Угловая форма 90°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	13	4	20,3	5,5	9
K2316.130510	C	Угловая форма 90°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	13	5	19	5,5	10
K2316.130609	C	Угловая форма 90°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	13	6	19	5,5	9
K2316.130811	C	Угловая форма 90°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	13	8	19	5,5	11
K2316.131011	C	Угловая форма 90°, с шестигранником	Сталь	Закаленн. и оцинкованн	13	10	19,4	5,5	11