

Adapter redukcyjny UNILOCK, rozmiar systemowy 138 mm

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus – stal narzędziowa.

Trzpień mocujący ze stali nierdzewnej.

Wersja:

Korpus podstawowy niekartowany, powierzchnie referencyjne szlifowane.

Sworzeń mocujący oksydowany. Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.

Wskazówka:

Adapter redukcyjny UNILOCK jest odpowiedni do mocowania i pozycjonowania przedmiotu obrabianego. Adapter redukcyjny można połączyć z przedmiotem obrabianym i wraz z nim zamontować na pneumatycznych modułach mocujących.

Wskazówka dotycząca planu:


1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762

2) Centrujący sworzeń mocujący = forma A

Kompensacyjny sworzeń mocujący = forma B

Sworzeń mocujący = forma C

Rysunki



Przegląd artykułów

Adapter redukcyjny UNILOCK, rozmiar systemowy 138 mm

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3
K2354.113810010	A	Centrujący sworzeń mocujący	138	80	25	M10	100	25,5	5	10
K2354.213810010	B	Kompensacyjny sworzeń mocujący	138	80	25	M10	100	25,5	5	10
K2354.313810010	C	Sworzeń mocujący	138	80	25	M10	100	25,5	5	10
K2354.113810012	A	Centrujący sworzeń mocujący	138	80	25	M12	100	28	5	10
K2354.213810012	B	Kompensacyjny sworzeń mocujący	138	80	25	M12	100	28	5	10
K2354.313810012	C	Sworzeń mocujący	138	80	25	M12	100	28	5	10

Adapter redukcyjny UNILOCK, rozmiar systemowy 138 mm

Przegląd artykułów
