


Зажимы клиновидные плоскости зажима гладкие или рифлёные**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь.

Исполнение:

Двойной клин и зажимы, улучшенная сталь закаленная, черные.

Указание:

Зажимы клиновые пригодны для многократных закреплений за счёт их функционального принципа. Щеками клина достигаются большое зажимное усилие.

Клиновидные зажимы можно вставлять для фиксации в резьбовое отверстие или в Т-паз. При завинчивании натяжного болта оба зажимных сегмента перемещаются наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорам обрабатывающего устройства.

За счёт прорезного удлинённого отверстия в двойном клине можно сдвигать клиновые зажимы или компенсировать допуск.

Величина смещения:

M8 = $\pm 0,5$ мм

M10 = $\pm 1,0$ мм

M12 = $\pm 1,0$ мм

M16 = $\pm 1,5$ мм


Указание на чертеже:

D) Винт с цилиндрической головкой DIN 6912

- 1) Плоскости зажима гладкие
- 2) Плоскости зажима рифлёные
- 3) Зажим клиновидный
- 4) Обрабатываемая деталь
- 5) Жёсткий упор

Зажимы клиновидные плоскости зажима гладкие или рифлёные

Чертежи



Обзор изделий

Зажим клиновой, узкая конструкция

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	A мин.	A макс.	B	C	D	E	Зажимное усилие макс., кН	Момент затяжки макс. Нм
K0039.1108	гладкий	двухсторонний	30,5	33,5	24	15	M8X25	2	15	25
K0039.1110	гладкий	двухсторонний	32	37	28	19	M10X25	3,5	20	49
K0039.1112	гладкий	двухсторонний	44	49,5	30	22	M12X40	3,5	30	85
K0039.1116	гладкий	двухсторонний	55	62	40	29	M16X60	4	50	210
K0039.2108	рифленый	двухсторонний	30,5	33,5	24	15	M8X25	2	15	25
K0039.2110	рифленый	двухсторонний	32	37	28	19	M10X25	3,5	20	49
K0039.2112	рифленый	двухсторонний	44	49,5	30	22	M12X40	3,5	30	85
K0039.2116	рифленый	двухсторонний	55	62	40	29	M16X60	4	50	210
K0039.1208	гладкий	двухсторонний	30,5	33,5	30	15	M8X25	2	15	25
K0039.1210	гладкий	двухсторонний	32	37	38	19	M10X25	3,5	20	49
K0039.1212	гладкий	двухсторонний	44	49,5	48	22	M12X40	3,5	30	85
K0039.1216	гладкий	двухсторонний	55	62	48	29	M16X60	4	50	210
K0039.2208	рифленый	двухсторонний	30,5	33,5	30	15	M8X25	2	15	25
K0039.2210	рифленый	двухсторонний	32	37	38	19	M10X25	3,5	20	49
K0039.2212	рифленый	двухсторонний	44	49,5	48	22	M12X40	3,5	30	85
K0039.2216	рифленый	двухсторонний	55	62	48	29	M16X60	4	50	210