

Anillos de sujeción divididos

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Acero inoxidable 1.4305.

Acero inoxidable 1.4404.

Aluminio.

Versión:

Acero bruñido, tornillo acero 12.9.

Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.

Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.

Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.

Indicación:

Los anillos de sujeción divididos envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

La versión de dos piezas permite un montaje rápido y sencillo sin tener que desmontar los componentes adyacentes.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 van señalizados con un puntito de centrado en el diámetro exterior.


Rango de temperatura:

-40 °C - +175 °C.

A petición:

Otras dimensiones.

Planos



Nuestros productos

Anillos de sujeción divididos

Nuestros productos

Anillos de sujeción divididos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K0612.00401	acero	9	M3x8	4	16	20,7
K0612.00501	acero	9	M3x8	5	16	20,7
K0612.00601	acero	9	M3x8	6	16	20,7
K0612.00801	acero	9	M3x8	8	18	22,4
K0612.01001	acero	9	M3x10	10	24	26
K0612.01201	acero	11	M4x12	12	28	31,8
K0612.01501	acero	13	M5x16	15	34	39,4
K0612.01601	acero	13	M5x16	16	34	39,4
K0612.01801	acero	13	M5x16	18	36	41,1
K0612.02001	acero	15	M6x18	20	40	46,4
K0612.02201	acero	15	M6x18	22	42	48,1
K0612.02501	acero	15	M6x18	25	45	50,8
K0612.02801	acero	15	M6x18	28	48	53,7
K0612.03001	acero	15	M6x18	30	54	58,6
K0612.04001	acero	15	M6x18	40	60	65
K0612.05001	acero	19	M8x25	50	78	87
K0612.00402	acero inoxidable	9	M3x8	4	16	20,7
K0612.00502	acero inoxidable	9	M3x8	5	16	20,7
K0612.00602	acero inoxidable	9	M3x8	6	16	20,7
K0612.00802	acero inoxidable	9	M3x8	8	18	22,4
K0612.01002	acero inoxidable	9	M3x10	10	24	26
K0612.01202	acero inoxidable	11	M4x12	12	28	31,8
K0612.01502	acero inoxidable	13	M5x16	15	34	39,4
K0612.01602	acero inoxidable	13	M5x16	16	34	39,4
K0612.01802	acero inoxidable	13	M5x16	18	36	41,1
K0612.02002	acero inoxidable	15	M6x18	20	40	46,4
K0612.02202	acero inoxidable	15	M6x18	22	42	48,1
K0612.02502	acero inoxidable	15	M6x18	25	45	50,8
K0612.02802	acero inoxidable	15	M6x18	28	48	53,7
K0612.03002	acero inoxidable	15	M6x18	30	54	58,6
K0612.04002	acero inoxidable	15	M6x18	40	60	65
K0612.05002	acero inoxidable	19	M8x25	50	78	87
K0612.00404	acero inoxidable A4	9	M3x8	4	16	20,7
K0612.00504	acero inoxidable A4	9	M3x8	5	16	20,7
K0612.00604	acero inoxidable A4	9	M3x8	6	16	20,7
K0612.00804	acero inoxidable A4	9	M3x8	8	18	22,4
K0612.01004	acero inoxidable A4	9	M3x10	10	24	26
K0612.01204	acero inoxidable A4	11	M4x12	12	28	31,8
K0612.01504	acero inoxidable A4	13	M5x16	15	34	39,4
K0612.01604	acero inoxidable A4	13	M5x16	16	34	39,4
K0612.01804	acero inoxidable A4	13	M5x16	18	36	41,1
K0612.02004	acero inoxidable A4	15	M6x18	20	40	46,4
K0612.02204	acero inoxidable A4	15	M6x18	22	42	48,1
K0612.02504	acero inoxidable A4	15	M6x18	25	45	50,8
K0612.02804	acero inoxidable A4	15	M6x18	28	48	53,7
K0612.03004	acero inoxidable A4	15	M6x18	30	54	58,6
K0612.04004	acero inoxidable A4	15	M6x18	40	60	65
K0612.05004	acero inoxidable A4	19	M8x25	50	78	87
K0612.00403	aluminio	9	M3x8	4	16	20,7
K0612.00503	aluminio	9	M3x8	5	16	20,7
K0612.00603	aluminio	9	M3x8	6	16	20,7
K0612.00803	aluminio	9	M3x8	8	18	22,4
K0612.01003	aluminio	9	M3x10	10	24	26
K0612.01203	aluminio	11	M4x12	12	28	31,8
K0612.01503	aluminio	13	M5x16	15	34	39,4
K0612.01603	aluminio	13	M5x16	16	34	39,4
K0612.01803	aluminio	13	M5x16	18	36	41,1
K0612.02003	aluminio	15	M6x18	20	40	46,4
K0612.02203	aluminio	15	M6x18	22	42	48,1

Anillos de sujeción divididos

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K0612.02503	aluminio	15	M6x18	25	45	50,8
K0612.02803	aluminio	15	M6x18	28	48	53,7
K0612.03003	aluminio	15	M6x18	30	54	58,6
K0612.04003	aluminio	15	M6x18	40	60	65
K0612.05003	aluminio	19	M8x25	50	78	87