


Магниты с резьбой (опора плоская) магнитотвердый феррит

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из стали.

Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.

Исполнение:

Корпус оцинкован.

Указание:

Плоский магнит с резьбой, экранированная система.

При технологическом изготовлении конструкций D 80, D 100 и D 125 неизбежны волосные трещины на поверхности сцепления встроенного магнитного материала.. Они никак не сказываются на функции удерживающего магнита.


Диапазон температур:

макс. 200 °C

Указание на чертеже:

1) Поверхность сцепления

Чертежи



Обзор изделий

Магниты с резьбой (опора плоская), магнитотвердый феррит

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	H	H1	T	Сила сцепления, Н
K0549.21	A	10 ±0,15	-	M3	7	4,5	11,5	-	4
K0549.22	A	13 ±0,15	-	M3	7	4,5	11,5	-	10
K0549.23	A	16 ±0,15	-	M3	7	4,5	11,5	-	18
K0549.24	A	20 ±0,15	-	M3	7	6	13	-	30
K0549.25	A	25 ±0,15	-	M4	8	7	15	-	40
K0549.26	A	32 ±0,20	-	M4	8	7	15	-	80
K0549.01	B	10 ±0,15	6	M3	7	4,5	11,5	5	4
K0549.02	B	13 ±0,15	6	M3	7	4,5	11,5	5	10
K0549.03	B	16 ±0,15	6	M3	7	4,5	11,5	5	18
K0549.04	B	20 ±0,15	6	M3	7	6	13	5	30
K0549.05	B	25 ±0,15	8	M4	8	7	15	6	40

Магниты с резьбой (опора плоская) магнитотвердый феррит

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	H	H1	T	Сила сцепления, Н
K0549.06	B	32 ±0,20	8	M4	8	7	15	6	80
K0549.07	B	40 ±0,20	10	M5	10	8	18	8	125
K0549.08	B	50 ±0,20	12	M6	12	10	22	10	220
K0549.09	B	63 ±0,20	15	M8	16	14	30	14	350
K0549.10	B	80 ±0,25	20	M10	16	18	34	14	600
K0549.11	B	99 ±0,25	22	M12	20	22	42	17	900
K0549.12	B	125 ±0,25	25	M14	24	26	50	20	1300