

Unidades lineales acero inoxidable

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.

Husillo roscado trapezoidal, rosca a la derecha, enrollado, acero inoxidable 1.4301.

Indicación:

Gama de velocidad media, autobloqueante.

Carrera S = Longitud L – (2 x L2 + J).

A petición:

Rosca a la izquierda, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.


Accesorios:

- Guías de acero inoxidable K0496, K0498, K0499
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubos

Principio de función:

El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.

Planos



Nuestros productos

Unidades lineales acero inoxidable

Referencia	Versión 1	Tipo E	Husillo	L	Carrera S	B	D1	J	L1	L2	M	P1 Muelle de ajuste DIN 6885	V1
K0495.1300101X300	con rodamiento de bolas	30	Tr 14x3	300	109	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1300101X500	con rodamiento de bolas	30	Tr 14x3	500	309	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1300101X800	con rodamiento de bolas	30	Tr 14x3	800	609	30	8 h8	31	26	80	22	2 x 2 x 20	M4x8
K0495.1400101X300	con rodamiento de bolas	40	Tr 20x4	300	107	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X500	con rodamiento de bolas	40	Tr 20x4	500	307	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X800	con rodamiento de bolas	40	Tr 20x4	800	607	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10
K0495.1400101X1000	con rodamiento de bolas	40	Tr 20x4	1000	807	40	12 h8	39	38	77	28	4 x 4 x 32	M6x10

