


Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь.


Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Рукоятка полимерная маслостойкая.

Указание:

Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запираания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Крепежная сила F2 Н	Тяговое усилие F1 Н	Перемещение L макс.	Перемещение L мин.	Перемещение L1 макс.	Перемещение L1 мин.	Ход зажима L2
K0080.0140	Сталь	120°	100	2000	1800	135	105	68	38	16
K0080.0250	Сталь	120°	150	4000	2700	185	145	85	45	24
K0080.0450	Сталь	120°	200	7000	4500	250	190	120	65	32
K0080.0140N	нержавеющая сталь	120°	100	2000	1800	135	105	68	38	16
K0080.0250N	нержавеющая сталь	120°	150	4000	2700	185	145	85	45	24
K0080.0450N	нержавеющая сталь	120°	200	7000	4500	250	190	120	65	32

Номер заказа	Материал основы	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D	D1	H	S	T
K0080.0140	Сталь	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	11,5
K0080.0250	Сталь	35	19	6	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3	18,5
K0080.0450	Сталь	51	32	8	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4	25,5
K0080.0140N	нержавеющая сталь	26	13	4,5	11	24	36	24	19	16	5,2	4	42	2,5	11,5
K0080.0250N	нержавеющая сталь	35	19	6	14	32	48	33	26	21	6,5	6	64	3	18,5
K0080.0450N	нержавеющая сталь	51	32	8	19	40	64	45	36	28	8,5	8	85	4	25,5