

Плиты основания 5-осевой зажим compact

Описание товара/фотография продукта




Описание

Материал:
Сталь цементируемая.

Исполнение:
вороненый.
Рабочая поверхность шлифованная.


Указание:
Опорные панели с точными пазами оснащены с нижней стороны калиброванными пазами для более легкой центровки пластины на столе станка.
Возможно крепление через растровые отверстия 12F7 с растровым расстоянием 40 мм и 50 мм.
Предусмотрены боковые выемки для отдельных зажимных приспособлений.

Чертежи



Плиты основания 5-осевой зажим compact

Чертежи



Обзор изделий

Плиты основания, 5-осевой зажим compact

Номер заказа	A	A1	A2	B	L	Подходящий призонный болт	вес кг
K0994.090280	20x10	240	250	90	280	K0815.12055	6,14
K0994.090400	31x10	350	360	90	400	K0815.12055	8,58
K0994.125280	20x10	240	250	125	280	K0815.12055	8,86

Плиты основания 5-осевой зажим contrast

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	A2	B	L	Подходящий призонный болт	вес кг
K0994.125400	31x10	350	360	125	400	K0815.12055	12,24