

Штифты упорные из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом, без контргайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибовидная ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.


Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

По запросу:

Специальное исполнение.

Штифты упорные из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом, без контргайки

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0631.7903	C	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.7004	C	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.7105	C	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.7206	C	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.7308	C	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.7410	C	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.790384	C	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.700484	C	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.710584	C	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.720684	C	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.730884	C	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.741084	C	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.17903	C	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.17004	C	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.17105	C	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.17206	C	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K0631.17308	C	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.17410	C	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K0631.1790384	C	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K0631.1700484	C	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K0631.1710584	C	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K0631.1720684	C	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14

Штифты упорные из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом, без контргайки

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0631.1730884	C	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K0631.1741084	C	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32