

Упоры боковые пружинные, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус автоматная сталь. Шар из нержавеющей стали, закалённой.
Пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус воронённый.
Шар чистый.

Указание:

Боковой упор должен выдавливать в отверстие по меньшей мере на величину L3. Это служит для позиционирования маленьких частей в устройствах. Если производится механическая обработка детали, может быть необходимо, что бы деталь дополнительно была закреплена другими средствами фиксации. При хранении нужно обращать внимание, что бы пластмассовая пружина не была в сжатом положении.


Упругость показывает среднее-статистическое значение.

Указание на чертеже:

- 1) Накатный ролик
- 2) vПробойник

Чертежи

Форма А
Шар из высокосортовой стали,
с одной стороны



Обзор изделий

Упоры боковые пружинные

Номер заказа	Форма	D	D1	H	L	L2	L3	B	Посадочное отверстие H8	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0374.008	A	8	3	0,7	25	3,6	6	3,2	8	2,5	6,5
K0374.010	A	10	4	1,0	30	4,2	7	4	10	4,5	9

Упоры боковые пружинные, форма А

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	H	L	L2	L3	B	Посадочное отверстие H8	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0374.012	A	12	5	1,5	35	4,8	9	5	12	6,5	13
K0374.014	A	14	6,5	1,8	40	5,8	10	5,4	14	8	18