


Стопорные шариковые пальцы

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.

Болт из нержавеющей стали 1.4305.

Шары из нержавеющей стали 1.4125.

Нажимная пружина и дуга из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.

Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = $S \cdot \tau$ аВ макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.

Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Принадлежности:


Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724

Провод предохранительный спиральный K0367

Трос стопорный с петлёй K0367

Кольцо K0367

Чертежи



Стопорные шариковые пальцы

Обзор изделий

Стопорные пальцы шариковые из нержавеющей стали, форма А

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0790.001205010	A	11,5	5	5,5	10	-	10	5,9	25	-	-	15,9	11	5	15
K0790.001205015	A	11,5	5	5,5	10	-	15	5,9	25	-	-	20,9	11	5	15
K0790.001205020	A	11,5	5	5,5	10	-	20	5,9	25	-	-	25,9	11	5	15
K0790.001205025	A	11,5	5	5,5	10	-	25	5,9	25	-	-	30,9	11	5	15
K0790.001205030	A	11,5	5	5,5	10	-	30	5,9	25	-	-	35,9	11	5	15
K0790.001206010	A	11,5	6	6,85	10	-	10	6,8	25	-	-	16,8	11	6	22
K0790.001206015	A	11,5	6	6,85	10	-	15	6,8	25	-	-	21,8	11	6	22
K0790.001206020	A	11,5	6	6,85	10	-	20	6,8	25	-	-	26,8	11	6	22
K0790.001206025	A	11,5	6	6,85	10	-	25	6,8	25	-	-	31,8	11	6	22
K0790.001206030	A	11,5	6	6,85	10	-	30	6,8	25	-	-	36,8	11	6	22
K0790.001206035	A	11,5	6	6,85	10	-	35	6,8	25	-	-	41,8	11	6	22
K0790.001206040	A	11,5	6	6,85	10	-	40	6,8	25	-	-	46,8	11	6	22
K0790.001206045	A	11,5	6	6,85	10	-	45	6,8	25	-	-	51,8	11	6	22
K0790.001206050	A	11,5	6	6,85	10	-	50	6,8	25	-	-	56,8	11	6	22
K0790.001508020	A	15,5	8	9,5	13,5	-	20	7,8	33	-	-	27,8	15	8	38
K0790.001508025	A	15,5	8	9,5	13,5	-	25	7,8	33	-	-	32,8	15	8	38
K0790.001508030	A	15,5	8	9,5	13,5	-	30	7,8	33	-	-	37,8	15	8	38
K0790.001508035	A	15,5	8	9,5	13,5	-	35	7,8	33	-	-	42,8	15	8	38
K0790.001508040	A	15,5	8	9,5	13,5	-	40	7,8	33	-	-	47,8	15	8	38
K0790.001508045	A	15,5	8	9,5	13,5	-	45	7,8	33	-	-	52,8	15	8	38
K0790.001508050	A	15,5	8	9,5	13,5	-	50	7,8	33	-	-	57,8	15	8	38
K0790.001510020	A	15,5	10	12	13,5	-	20	8,9	33	-	-	28,9	15	10	60
K0790.001510025	A	15,5	10	12	13,5	-	25	8,9	33	-	-	33,9	15	10	60
K0790.001510030	A	15,5	10	12	13,5	-	30	8,9	33	-	-	38,9	15	10	60
K0790.001510035	A	15,5	10	12	13,5	-	35	8,9	33	-	-	43,9	15	10	60
K0790.001510040	A	15,5	10	12	13,5	-	40	8,9	33	-	-	48,9	15	10	60
K0790.001510045	A	15,5	10	12	13,5	-	45	8,9	33	-	-	53,9	15	10	60
K0790.001510050	A	15,5	10	12	13,5	-	50	8,9	33	-	-	58,9	15	10	60
K0790.001510060	A	15,5	10	12	13,5	-	60	8,9	33	-	-	68,9	15	10	60
K0790.002112025	A	22	12	14,5	20	-	25	9,9	39,5	-	-	34,9	21	12	86
K0790.002112030	A	22	12	14,5	20	-	30	9,9	39,5	-	-	39,9	21	12	86
K0790.002112035	A	22	12	14,5	20	-	35	9,9	39,5	-	-	44,9	21	12	86
K0790.002112040	A	22	12	14,5	20	-	40	9,9	39,5	-	-	49,9	21	12	86
K0790.002112045	A	22	12	14,5	20	-	45	9,9	39,5	-	-	54,9	21	12	86
K0790.002112050	A	22	12	14,5	20	-	50	9,9	39,5	-	-	59,9	21	12	86
K0790.002112060	A	22	12	14,5	20	-	60	9,9	39,5	-	-	69,9	21	12	86
K0790.002112070	A	22	12	14,5	20	-	70	9,9	39,5	-	-	79,9	21	12	86
K0790.002112080	A	22	12	14,5	20	-	80	9,9	39,5	-	-	89,9	21	12	86
K0790.002116030	A	22	16	19	20	-	30	13,1	39,5	-	-	43,1	21	16	153
K0790.002116035	A	22	16	19	20	-	35	13,1	39,5	-	-	48,1	21	16	153
K0790.002116040	A	22	16	19	20	-	40	13,1	39,5	-	-	53,1	21	16	153
K0790.002116045	A	22	16	19	20	-	45	13,1	39,5	-	-	58,1	21	16	153
K0790.002116050	A	22	16	19	20	-	50	13,1	39,5	-	-	63,1	21	16	153
K0790.002116060	A	22	16	19	20	-	60	13,1	39,5	-	-	73,1	21	16	153
K0790.002116070	A	22	16	19	20	-	70	13,1	39,5	-	-	83,1	21	16	153
K0790.002116080	A	22	16	19	20	-	80	13,1	39,5	-	-	93,1	21	16	153
K0790.101205010	B	11,5	5	5,5	10	18,3	10	5,9	25	34,6	16,6	15,9	11	5	15
K0790.101205015	B	11,5	5	5,5	10	18,3	15	5,9	25	34,6	16,6	20,9	11	5	15
K0790.101205020	B	11,5	5	5,5	10	18,3	20	5,9	25	34,6	16,6	25,9	11	5	15
K0790.101205025	B	11,5	5	5,5	10	18,3	25	5,9	25	34,6	16,6	30,9	11	5	15
K0790.101205030	B	11,5	5	5,5	10	18,3	30	5,9	25	34,6	16,6	35,9	11	5	15
K0790.101206010	B	11,5	6	6,85	10	18,3	10	6,8	25	34,6	16,6	16,8	11	6	22
K0790.101206015	B	11,5	6	6,85	10	18,3	15	6,8	25	34,6	16,6	21,8	11	6	22
K0790.101206020	B	11,5	6	6,85	10	18,3	20	6,8	25	34,6	16,6	26,8	11	6	22
K0790.101206025	B	11,5	6	6,85	10	18,3	25	6,8	25	34,6	16,6	31,8	11	6	22
K0790.101206030	B	11,5	6	6,85	10	18,3	30	6,8	25	34,6	16,6	36,8	11	6	22
K0790.101206035	B	11,5	6	6,85	10	18,3	35	6,8	25	34,6	16,6	41,8	11	6	22
K0790.101206040	B	11,5	6	6,85	10	18,3	40	6,8	25	34,6	16,6	46,8	11	6	22
K0790.101206045	B	11,5	6	6,85	10	18,3	45	6,8	25	34,6	16,6	51,8	11	6	22

Стопорные шариковые пальцы

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K0790.101206050	B	11,5	6	6,85	10	18,3	50	6,8	25	34,6	16,6	56,8	11	6	22
K0790.101508020	B	15,5	8	9,5	13,5	24	20	7,8	33	46,7	22,7	27,8	15	8	38
K0790.101508025	B	15,5	8	9,5	13,5	24	25	7,8	33	46,7	22,7	32,8	15	8	38
K0790.101508030	B	15,5	8	9,5	13,5	24	30	7,8	33	46,7	22,7	37,8	15	8	38
K0790.101508035	B	15,5	8	9,5	13,5	24	35	7,8	33	46,7	22,7	42,8	15	8	38
K0790.101508040	B	15,5	8	9,5	13,5	24	40	7,8	33	46,7	22,7	47,8	15	8	38
K0790.101508045	B	15,5	8	9,5	13,5	24	45	7,8	33	46,7	22,7	52,8	15	8	38
K0790.101508050	B	15,5	8	9,5	13,5	24	50	7,8	33	46,7	22,7	57,8	15	8	38
K0790.101510020	B	15,5	10	12	13,5	24	20	8,9	33	46,7	22,7	28,9	15	10	60
K0790.101510025	B	15,5	10	12	13,5	24	25	8,9	33	46,7	22,7	33,9	15	10	60
K0790.101510030	B	15,5	10	12	13,5	24	30	8,9	33	46,7	22,7	38,9	15	10	60
K0790.101510035	B	15,5	10	12	13,5	24	35	8,9	33	46,7	22,7	43,9	15	10	60
K0790.101510040	B	15,5	10	12	13,5	24	40	8,9	33	46,7	22,7	48,9	15	10	60
K0790.101510045	B	15,5	10	12	13,5	24	45	8,9	33	46,7	22,7	53,9	15	10	60
K0790.101510050	B	15,5	10	12	13,5	24	50	8,9	33	46,7	22,7	58,9	15	10	60
K0790.101510060	B	15,5	10	12	13,5	24	60	8,9	33	46,7	22,7	68,9	15	10	60
K0790.102112025	B	22	12	14,5	20	33	25	9,9	39,5	59,3	30,3	34,9	21	12	86
K0790.102112030	B	22	12	14,5	20	33	30	9,9	39,5	59,3	30,3	39,9	21	12	86
K0790.102112035	B	22	12	14,5	20	33	35	9,9	39,5	59,3	30,3	44,9	21	12	86
K0790.102112040	B	22	12	14,5	20	33	40	9,9	39,5	59,3	30,3	49,9	21	12	86
K0790.102112045	B	22	12	14,5	20	33	45	9,9	39,5	59,3	30,3	54,9	21	12	86
K0790.102112050	B	22	12	14,5	20	33	50	9,9	39,5	59,3	30,3	59,9	21	12	86
K0790.102112060	B	22	12	14,5	20	33	60	9,9	39,5	59,3	30,3	69,9	21	12	86
K0790.102112070	B	22	12	14,5	20	33	70	9,9	39,5	59,3	30,3	79,9	21	12	86
K0790.102112080	B	22	12	14,5	20	33	80	9,9	39,5	59,3	30,3	89,9	21	12	86
K0790.102116030	B	22	16	19	20	33	30	13,1	39,5	59,3	30,3	43,1	21	16	153
K0790.102116035	B	22	16	19	20	33	35	13,1	39,5	59,3	30,3	48,1	21	16	153
K0790.102116040	B	22	16	19	20	33	40	13,1	39,5	59,3	30,3	53,1	21	16	153
K0790.102116045	B	22	16	19	20	33	45	13,1	39,5	59,3	30,3	58,1	21	16	153
K0790.102116050	B	22	16	19	20	33	50	13,1	39,5	59,3	30,3	63,1	21	16	153
K0790.102116060	B	22	16	19	20	33	60	13,1	39,5	59,3	30,3	73,1	21	16	153
K0790.102116070	B	22	16	19	20	33	70	13,1	39,5	59,3	30,3	83,1	21	16	153
K0790.102116080	B	22	16	19	20	33	80	13,1	39,5	59,3	30,3	93,1	21	16	153