

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912, сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Сталь.

Исполнение:

Сталь, класс прочности 8.8, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная.

Сталь, класс прочности 10.9, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	DK	K	Ls мин.	Lg макс.	D1	SW	T
K1160.04X10	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	10	7	2,8	1,4	3,5	2	3	1,48
K1160.04X12	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	12	7	2,8	1,4	3,5	2	3	1,48
K1160.04X16	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	16	7	2,8	1,4	3,5	2	3	1,48
K1160.04X20	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	20	7	2,8	2,5	6	2	3	1,48
K1160.04X25	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	25	7	2,8	7,5	11	2	3	1,48

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	DK	K	Лs мин.	Лg макс.	D1	SW	T
K1160.05X10	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	10	8,5	3,5	1,8	4,2	2,5	4	1,88
K1160.05X12	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	12	8,5	3,5	1,8	4,2	2,5	4	1,88
K1160.05X16	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	16	8,5	3,5	1,8	4,2	2,5	4	1,88
K1160.05X20	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	20	8,5	3,5	1,8	4,2	2,5	4	1,88
K1160.05X25	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	25	8,5	3,5	5	9	2,5	4	1,88
K1160.05X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	30	8,5	3,5	10	14	2,5	4	1,88
K1160.06X10	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	10	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.06X12	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	12	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.06X16	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	16	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.06X20	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	20	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.06X25	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	25	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.06X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	30	10	4	7	12	3	5	2,38
K1160.06X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	35	10	4	12	17	3	5	2,38
K1160.06X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	40	10	4	17	22	3	5	2,38
K1160.06X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	45	10	4	22	27	3	5	2,38
K1160.06X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	50	10	4	27	32	3	5	2,38
K1160.06X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	60	10	4	37	42	3	5	2,38
K1160.08X10	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	10	13	5	0	6,25	4	6	2,88
K1160.08X12	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	12	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.08X16	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	16	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.08X20	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	20	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.08X25	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	25	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.08X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	30	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.08X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	35	13	5	6,75	13	4	6	2,88
K1160.08X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	40	13	5	11,75	18	4	6	2,88
K1160.08X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	45	13	5	16,75	23	4	6	2,88
K1160.08X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	50	13	5	21,75	28	4	6	2,88
K1160.08X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	60	13	5	31,75	38	4	6	2,88
K1160.08X70	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	70	13	5	41,75	48	4	6	2,88
K1160.08X80	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	80	13	5	51,75	58	4	6	2,88
K1160.10X20	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	20	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.10X25	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	25	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.10X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	30	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.10X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	35	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.10X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	40	16	6,5	6,5	14	5	8	3,35
K1160.10X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	45	16	6,5	11,5	19	5	8	3,35
K1160.10X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	50	16	6,5	16,5	24	5	8	3,35
K1160.10X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	60	16	6,5	26,5	34	5	8	3,35
K1160.10X70	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	70	16	6,5	36,5	44	5	8	3,35
K1160.10X80	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	80	16	6,5	46,5	54	5	8	3,35
K1160.10X90	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	90	16	6,5	56,5	64	5	8	3,35
K1160.10X100	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	100	16	6,5	66,5	65	5	8	3,35
K1160.12X20	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	20	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.12X25	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	25	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.12X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	30	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.12X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	35	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.12X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	40	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.12X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	45	18	7,5	6,5	15	6	10	3,85
K1160.12X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	50	18	7,5	11,5	20	6	10	3,85
K1160.12X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	60	18	7,5	21,5	30	6	10	3,85
K1160.12X70	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	70	18	7,5	31,5	40	6	10	3,85
K1160.12X80	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	80	18	7,5	41,5	50	6	10	3,85
K1160.12X90	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	90	18	7,5	51,5	60	6	10	3,85
K1160.12X100	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	100	18	7,5	61,5	70	6	10	3,85
K1160.12X110	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	110	18	7,5	71,5	80	6	10	3,85
K1160.12X120	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M12	120	18	7,5	81,5	90	6	10	3,85
K1160.16X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M16	30	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.16X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M16	35	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.16X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M16	40	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.16X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M16	45	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.16X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M16	50	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.16X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M16	60	24	10	12	22	8	14	5,35

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	DK	K	Лs мин.	Лg макс.	D1	SW	T
K1160.16X70	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	70	24	10	22	32	8	14	5,35
K1160.16X80	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	80	24	10	32	42	8	14	5,35
K1160.16X90	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	90	24	10	42	52	8	14	5,35
K1160.16X100	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	100	24	10	52	62	8	14	5,35
K1160.16X110	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	110	24	10	62	72	8	14	5,35
K1160.16X120	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	120	24	10	72	82	8	14	5,35
K1160.20X40	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	40	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.20X45	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	45	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.20X50	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	50	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.20X60	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	60	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.20X70	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	70	30	12	11,5	24	10	17	6,32
K1160.20X80	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	80	30	12	21,5	34	10	17	6,32
K1160.20X90	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	90	30	12	31,5	44	10	17	6,32
K1160.20X100	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	100	30	12	41,5	54	10	17	6,32
K1160.20X110	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	110	30	12	51,5	64	10	17	6,32
K1160.20X120	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	120	30	12	61,5	74	10	17	6,32
K1160.404X10	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	10	7	2,8	1,4	3,5	2	3	1,48
K1160.404X12	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	12	7	2,8	1,4	3,5	2	3	1,48
K1160.404X16	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	16	7	2,8	1,4	3,5	2	3	1,48
K1160.404X20	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	20	7	2,8	2,5	6	2	3	1,48
K1160.404X25	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	25	7	2,8	7,5	11	2	3	1,48
K1160.405X10	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	10	8,5	3,5	1,8	4,2	2,5	4	1,88
K1160.405X12	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	12	8,5	3,5	1,8	4,2	2,5	4	1,88
K1160.405X16	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	16	8,5	3,5	1,8	4,2	2,5	4	1,88
K1160.405X20	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	20	8,5	3,5	1,8	4,2	2,5	4	1,88
K1160.405X25	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	25	8,5	3,5	5	9	2,5	4	1,88
K1160.405X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	30	8,5	3,5	10	14	2,5	4	1,88
K1160.406X10	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	10	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.406X12	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	12	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.406X16	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	16	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.406X20	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	20	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.406X25	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	25	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.406X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	30	10	4	7	12	3	5	2,38
K1160.406X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	35	10	4	12	17	3	5	2,38
K1160.406X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	40	10	4	17	22	3	5	2,38
K1160.406X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	45	10	4	22	27	3	5	2,38
K1160.406X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	50	10	4	27	32	3	5	2,38
K1160.406X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	60	10	4	37	42	3	5	2,38
K1160.408X10	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	10	13	5	0	6,25	4	6	2,88
K1160.408X12	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	12	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.408X16	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	16	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.408X20	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	20	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.408X25	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	25	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.408X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	30	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.408X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	35	13	5	6,75	13	4	6	2,88
K1160.408X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	40	13	5	11,75	18	4	6	2,88
K1160.408X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	45	13	5	16,75	23	4	6	2,88
K1160.408X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	50	13	5	21,75	28	4	6	2,88
K1160.408X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	60	13	5	31,75	38	4	6	2,88
K1160.408X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	70	13	5	41,75	48	4	6	2,88
K1160.408X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	80	13	5	51,75	58	4	6	2,88
K1160.410X20	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	20	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.410X25	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	25	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.410X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	30	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.410X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	35	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.410X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	40	16	6,5	6,5	14	5	8	3,35
K1160.410X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	45	16	6,5	11,5	19	5	8	3,35
K1160.410X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	50	16	6,5	16,5	24	5	8	3,35
K1160.410X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	60	16	6,5	26,5	34	5	8	3,35
K1160.410X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	70	16	6,5	36,5	44	5	8	3,35
K1160.410X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	80	16	6,5	46,5	54	5	8	3,35
K1160.410X90	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	90	16	6,5	56,5	64	5	8	3,35

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	DK	K	Лs мин.	Лg макс.	D1	SW	T
K1160.410X100	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	100	16	6,5	66,5	74	5	8	3,35
K1160.412X20	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	20	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.412X25	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	25	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.412X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	30	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.412X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	35	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.412X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	40	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.412X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	45	18	7,5	6,5	15	6	10	3,85
K1160.412X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	50	18	7,5	11,5	20	6	10	3,85
K1160.412X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	60	18	7,5	21,5	30	6	10	3,85
K1160.412X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	70	18	7,5	31,5	40	6	10	3,85
K1160.412X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	80	18	7,5	41,5	50	6	10	3,85
K1160.412X90	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	90	18	7,5	51,5	60	6	10	3,85
K1160.412X100	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	100	18	7,5	61,5	70	6	10	3,85
K1160.412X110	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	110	18	7,5	71,5	80	6	10	3,85
K1160.412X120	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	120	18	7,5	81,5	90	6	10	3,85
K1160.416X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	30	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.416X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	35	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.416X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	40	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.416X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	45	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.416X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	50	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.416X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	60	24	10	12	22	8	14	5,35
K1160.416X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	70	24	10	22	32	8	14	5,35
K1160.416X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	80	24	10	32	42	8	14	5,35
K1160.416X90	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	90	24	10	42	52	8	14	5,35
K1160.416X100	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	100	24	10	52	62	8	14	5,35
K1160.416X110	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	110	24	10	62	72	8	14	5,35
K1160.416X120	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	120	24	10	72	82	8	14	5,35
K1160.420X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	40	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.420X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	45	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.420X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	50	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.420X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	60	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.420X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	70	30	12	11,5	24	10	17	6,32
K1160.420X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	80	30	12	21,5	34	10	17	6,32
K1160.420X90	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	90	30	12	31,5	44	10	17	6,32
K1160.420X100	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	100	30	12	41,5	54	10	17	6,32
K1160.420X110	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	110	30	12	51,5	64	10	17	6,32
K1160.420X120	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	120	30	12	61,5	74	10	17	6,32
K1160.306X10	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	10	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.306X12	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	12	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.306X16	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	16	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.306X20	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	20	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.306X25	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	25	10	4	2,5	5,5	3	5	2,38
K1160.306X30	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	30	10	4	7	12	3	5	2,38
K1160.306X35	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	35	10	4	12	17	3	5	2,38
K1160.306X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	40	10	4	17	22	3	5	2,38
K1160.308X16	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	16	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.308X20	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	20	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.308X30	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	30	13	5	3,2	7	4	6	2,88
K1160.308X35	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	35	13	5	6,75	13	4	6	2,88
K1160.308X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	40	13	5	11,75	18	4	6	2,88
K1160.308X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	45	13	5	16,75	23	4	6	2,88
K1160.308X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	50	13	5	21,75	28	4	6	2,88
K1160.308X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	60	13	5	31,75	38	4	6	2,88
K1160.310X20	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	20	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.310X25	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	25	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.310X35	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	35	16	6,5	3,5	8	5	8	3,35
K1160.310X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	40	16	6,5	6,5	14	5	8	3,35
K1160.310X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	45	16	6,5	11,5	19	5	8	3,35
K1160.310X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	50	16	6,5	16,5	24	5	8	3,35
K1160.310X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	60	16	6,5	26,5	34	5	8	3,35
K1160.312X25	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	25	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85
K1160.312X35	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	35	18	7,5	4,2	9,5	6	10	3,85

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	DK	K	Ls мин.	Lg макс.	D1	SW	T
K1160.312X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	45	18	7,5	6,5	15	6	10	3,85
K1160.312X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	50	18	7,5	11,5	20	6	10	3,85
K1160.312X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	60	18	7,5	21,5	30	6	10	3,85
K1160.316X30	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	30	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.316X35	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	35	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.316X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	40	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.316X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	45	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.316X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	60	24	10	12	22	8	14	5,35
K1160.316X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	50	24	10	5	11	8	14	5,35
K1160.316X70	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	70	24	10	22	32	8	14	5,35
K1160.316X80	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	80	24	10	32	42	8	14	5,35
K1160.320X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	40	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.320X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	50	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.320X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	60	30	12	6,5	14	10	17	6,32
K1160.320X70	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	70	30	12	11,5	24	10	17	6,32