



Ползун для профиля, форма S, стандартный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основной корпус: цинковый сплав.

Скользящие элементы: пластмасса, делрин.

Навесные детали: оцинкованная сталь.

Уплотнительное кольцо — этилен-пропиленовый каучук (EPDM).

Указание:

Ползун для профиля, металлический, с защелкивающимися скользящими элементами из пластмассы. Ползуны для профиля обеспечивают линейное перемещение алюминиевых профилей типа I с пазом 8 мм с минимальным износом. Отсутствие смазки делает систему крайне нечувствительной к загрязнениям.

Максимально допустимая нагрузка на ползун для профиля составляет $F_{max} = 50 \text{ Н}$.

Направляющие скольжения с несколькими салазками должны быть выполнены в виде комбинации неподвижного подшипника (форма F) и плавающего подшипника (форма L). Таким образом компенсируются допуски на погрешность формы и обеспечивается высокая подвижность.

Форма S: набор для соединения любых навесных элементов.

Форма L: набор для использования в качестве плавающего подшипника.

Форма F: набор для использования в качестве неподвижного подшипника.

Объем поставки:

Форма S: ползун для профиля со скользящими элементами.

2 гайки шестигранные DIN 439 B - M6.

1 зажимной рычаг M6x55 с шайбой DIN 9021 6,4 мм и специальным пазовым сухарем, паз 8 - M6.

Форма L: ползун для профиля со скользящими элементами.

2 винта с цилиндрической головкой ISO 7380 - M5x25.

2 уплотнительных кольца DIN 3771 - 5x1,5.

2 пазовых сухаря, паз 8 - M5.

1 зажимной рычаг M6x55 с шайбой DIN 9021 6,4 мм и специальным пазовым сухарем, паз 8 - M6.

Форма F: ползун для профиля со скользящими элементами.

2 винта с цилиндрической головкой ISO 7380 - M6x25.


2 уплотнительных кольца DIN 3771 - 5x1,5.

2 пазовых сухаря, паз 8 - M6.

1 зажимной рычаг M6x55 с шайбой DIN 9021 6,4 мм и специальным пазовым сухарем, паз 8 - M6.

Ползун для профиля, форма S, стандартный

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы
K1806.1000	S	стандартный