K1841_A

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма A, сквозная резьба

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:
Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок с датчиком состояния на втулке имеется регулируемый датчик. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.

Материал:
Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:
Зажимная втулка и датчик, чистые.
Зажимная гайка, никелированная.

Указание:
Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Технические данные:
Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC

Применение:
Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.

Монтаж:
Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Безопасность:
Зажимные втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма A, сквозная резьба

Описание товара/фотография продукта



Указание на чертеже:
1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	M	N	T	SW
K1841.11051201	A	Сквозная резьба	5	6	9	3	25	4	10	1,5	16,2	4	27	M12	1,5	1,5	5
K1841.11061601	A	Сквозная резьба	6	7,5	12	3	25	5	10	2	17,1	4	27	M16	2	2	5
K1841.11081601	A	Сквозная резьба	8	10	12	3	25	5	10	3,1	18,1	4	27	M16	2	2	5
K1841.11102401	A	Сквозная резьба	10	13	18	3	30	6	8	4	17,2	4	27	M24	2,5	3	5
K1841.11122401	A	Сквозная резьба	12	15	18	3	30	6	8	4,8	18,2	4	27	M24	2,5	3	5
K1841.11163001	A	Сквозная резьба	16	20	24	3	35	8	11	6	24,2	4	27	M30	2,5	3	5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG