

Направляющие ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали.

Колеса из высококачественного полиуретана-эластомера.

Колесные диски из алюминиевого литья.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.


Применение:

С помощью манипулятора тяжелые грузы можно легко транспортировать из пункта А в пункт В. Благодаря новой серии колес, разработанных для применения с высокими нагрузками во внутренней логистике, снижены сопротивление качению и вращению.

Диапазон температур:

от -25 °C до +70 °C

Чертежи



Направляющие ролики из листовой стали, с полиуретановым эластомерным покрытием обода, усиленная конструкция

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	Допустимая нагрузка, кг
K1788.101000401	Направляющий ролик	шарикоподшипник	45	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	350
K1788.101000403	Направляющий ролик	шарикоподшипник	45	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	350
K1788.101250401	Направляющий ролик	шарикоподшипник	48	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	350
K1788.101250403	Направляющий ролик	шарикоподшипник	48	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	350
K1788.10150050	Направляющий ролик	шарикоподшипник	63	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	500
K1788.10160050	Направляющий ролик	шарикоподшипник	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	550
K1788.10200050	Направляющий ролик	шарикоподшипник	65	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	600